



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,XRY

Convertisseur KR-01



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres physiques	
Dimensions de colis	220×190×90 mm
Masse nette	0,4 kg
Masse brute	0,8 kg

Compatible avec

Dessiccateur MA X7.IC.A
Dessiccateur MA 5Y
DéTECTEURS de cavités à tunnel
Balance étanche de rampe C315
Dessiccateurs MA X2.IC.A
Balance analytique AS X7
Balance de précision PS X2
Balances analytiques AS X2 PLUS
Balances PS X7 pour CPP
Balance pèse-bébé C315.D
Balance de précision WLC
Pèse-Poutres C315.4P2
Balance de précision WLC X7
Balances PS X2 pour CPP

Balance pèse-personne C315.0
Balance de précision PS X7
Pèse-Palette C315.4P
Dessiccateur MA 5Y.IC
Balance analytique AS 5Y
Balances PS 5Y pour CPP
Balance à plateformes H315 4C
Balance pèse-personne C315.OW
Balance de précision WLC C/2
Balance de précision PS 5Y
Balances pour colis
Terminal de pesage PUE C315
Balance lits C315.4B
Terminal de pesage PUE H315

Dessiccateurs MA X2.A
Balance étanche de rampe C315.4
Dessiccateur MA X7.A

Chaise Balance C315.K
Balance lits à rampes C315.8B

Dimensions d'appareil

