



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,XRY](http://radwag.com/fr/info,w1,XRY)

## Convertisseur KR-01



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres physiques	
Dimensions de colis	220×190×90 mm
Masse nette	0,4 kg
Masse brute	0,8 kg

## Compatible avec

Dessiccateur MA X7.IC.A  
 Dessiccateur MA 5Y  
 Détecteurs de cavités à tunnel  
 Balance étanche de rampe C315  
 Dessiccateurs MA X2.IC.A  
 Balance analytique AS X7  
 Balance de précision PS X2  
 Balances analytiques AS X2 PLUS  
 Balance pèse-bébé C315.D  
 Balance de précision WLC  
 Pèse-Poutres C315.4P2  
 Balance de précision WLC X7  
 Balances PS X2 pour CPP  
 Dessiccateurs MA X2.A

Balance pèse-personne C315.0  
 Balance de précision PS X7  
 Pèse-Palette C315.4P  
 Dessiccateur MA 5Y.IC  
 Balance analytique AS 5Y  
 Balance à plateformes H315 4C  
 Balance pèse-personne C315.OW  
 Balance de précision WLC C/2  
 Balance de précision PS 5Y  
 Balances pour colis  
 Terminal de pesage PUE C315  
 Balance lits C315.4B  
 Terminal de pesage PUE H315  
 Chaise Balance C315.K

## Dimensions d'appareil

