



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,XRY

Convertisseur KR-01



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres physiques	
Dimensions de colis	220×190×90 mm
Masse nette	0,4 kg
Masse brute	0,8 kg

Compatible avec

Dessiccateur MA X7.IC.A
 Dessiccateur MA 5Y
 Détecteurs de cavités à tunnel
 Balance étanche de rampe C315
 Dessiccateurs MA X2.IC.A
 Balance analytique AS X7
 Balance de précision PS X2
 Balances analytiques AS X2 PLUS
 Balances PS X7 pour CPP
 Balance pèse-bébé C315.D
 Balance de précision WLC
 Pèse-Poutres C315.4P2
 Balance de précision WLC X7
 Balances PS X2 pour CPP

Balance pèse-personne C315.0
 Balance de précision PS X7
 Pèse-Palette C315.4P
 Dessiccateur MA 5Y.IC
 Balance analytique AS 5Y
 Balances PS 5Y pour CPP
 Balance à plateformes H315 4C
 Balance pèse-personne C315.OW
 Balance de précision WLC C/2
 Balance de précision PS 5Y
 Balances pour colis
 Terminal de pesage PUE C315
 Balance lits C315.4B
 Terminal de pesage PUE H315

Dessiccateurs MA X2.A
Balance étanche de rampe C315.4
Dessiccateur MA X7.A

Chaise Balance C315.K
Balance lits à rampes C315.8B

Dimensions d'appareil

