



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,XT2](http://radwag.com/es/info,w1,XT2)

## Cable PT0167.2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Descripción

Cable RS 232: báscula (conector de 15 pines) - ordenador PC (conector de 9 pines). Longitud del cable: 2 metros. Longitud de cable opcional: 5 m y 10 m.

## Trabaja con

Báscula multifuncional inoxidable HX7 H  
 Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H  
 Báscula multifuncionale de plataforma HX7.4C  
 Báscula multifuncional HX7 HR  
 Báscula multifuncional WPY  
 Báscula multifuncional C32  
 Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H  
 Balanzas WLY para CCE  
 Báscula con rampa Multifuncionale inoxidables HX7.4N H.LD  
 Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H  
 Balanza de precisión C32.PM  
 Báscula multifuncional HX7  
 Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable hundidas HX7.4 H/Z  
 Balanzas WPY para CCE

Comparador de masa automático AK-4  
 Comparador de masa automático AKM-2  
 Balanza analítica para filtros XA 5Y.F  
 Balanza de precisión WLY  
 Comparador de masa automático UMA  
 Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO  
 Comparadores de masa robóticos  
 Medición de densidades  
 Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB  
 Terminal de pesaje PUE C32  
 Terminal de pesaje PUE 7.1  
 Terminal de pesaje PUE HX7  
 Comparadores de masa de vacío automáticos  
 Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO  
 Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO

Báscula multifuncional de plataforma inoxidable HX7.4 H  
Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2  
Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO

Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P  
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y