



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,XT2

Cable PT0167.2

WX-013-0146



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Cable RS 232: báscula (conector de 15 pines) - ordenador PC (conector de 9 pines). Longitud del cable: 2 metros. Longitud de cable opcional: 5 m y 10 m.

Trabaja con (Additional Fee)

Báscula multifuncional inoxidable HX7 H
 Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H
 Báscula multifuncionale de plataforma HX7.4C
 Báscula multifuncional HX7 HR
 Báscula multifuncional WPY
 Báscula multifuncional C32
 Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H
 Balanzas WLY para CCE
 Báscula con rampa Multifuncionale inoxidables HX7.4N H.LD
 Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H
 Balanza de precisión C32.PM
 Báscula multifuncional HX7
 Báscula multifuncional de plataforma empotrada inoxidable HX7.4 H/Z
 Balanzas WPY para CCE

Comparador de masa automático AK-4
 Comparador de masa automático AKM-2
 Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
 Balanza de precisión WLY
 Comparador de masa automático UMA
 Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO
 Comparadores de masa robóticos
 Comparadores para la medición de densidad
 Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB
 Terminal de pesaje PUE C32
 Terminal de pesaje PUE 7.1
 Terminal de pesaje PUE HX7
 Comparadores de masa automáticos al vacío
 Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO
 Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO

Báscula multifuncional de plataforma inoxidable HX7.4 H
Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2
Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO

Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y