



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,XVF](https://radwag.com/it/info,w1,XVF)

## Cavo PT0347 Cable



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

Cavo seriale RS 232: sistemi di pesatura (HRP, MWSH, MWLH) – terminal HY10, PUE5.

Lunghezza cavo standard: 5 m Lunghezze opzionali: 2 m o 10 m

### Compatibile con

Piattaforme HRP verniciata a polvere  
Piattaforme in acciaio inox HRP.H  
Moduli MWLH

Terminale di pesata PUE 5  
Terminale di pesata PUE HY10  
Moduli MWSH