




More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,XYW

AS 310.X7 Analitik Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Ambient conditions
monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Mass for titrator



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|--------------------------|--------|
| Maksimum yük [Max] | 310 g |
| Minimum yük [Min] | 10 mg |
| Okuma up doğruluğu [d] | 0,1 mg |
| Yasallaştırma birimi [e] | 1 mg |

| Metrolojik parametreler | |
|--|---|
| Dara aralığı | -310 g |
| Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5] | 0,07 mg |
| Standart tekrarlanabilirlik [Max] | 0,1 mg |
| Minimum standart ağırlığı (USP) | 140 mg |
| Minimum standart ağırlığı (U=1%, k=2) | 14 mg |
| Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max] | 0,12 mg |
| Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max] | 0,15 mg |
| Doğrusallık | ±0,3 mg |
| Kararlılık süresi | 2,5 s |
| Ayarlama | internal (automatic) |
| OIML sınıfı | I |
| Fiziksel parametreler | |
| Tesviye sistemi | półautomatyczny - LevelSENSING |
| Display | 7" graphic colour touchscreen |
| Tartım odası kapısı | manuel |
| Kiti bileşenleri | Balance, weighing pan, weighing pan shield, bottom cover, power supply. |
| Tartım odası boyutları | 190×190×222 mm |
| Tartım kefi boyutları | ø100 mm |
| Ambalaj boyutları | 490×400×520 mm |
| Net ağırlık | 7,32 kg |
| Brüt ağırlık | 9,3 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Veri tabanı kapasitesi | 7 |
| Fonksiyonel özellikler | |
| Temassız çalışma | 2 IR Sensors |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | RS232, 2×USB-A (interchangeable), USB-B, Wi-Fi, Ethernet |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 12 – 15V DC 0,8A max |
| Maksimum güç tüketimi | 4 W |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +10 ÷ +40 °C |
| Çevre koşullarının izlenmesi (opsiyon) | THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S |
| Atmosferik nem | 40% ÷ 80% |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Aksesuarlar

Antivibrasyon masaları
Holders for laboratory flasks
Güç adaptörü
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Yoğunluk belirleme kiti
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)
Profesyonel tartım masaları
Barkod okuyucu
Holders for test tubes and filters
Pipet Kalibrasyonu için İş İstasyonu
RS 232, RS 485 cables

THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Display
Koruyucu kapak
Tartım kapları
Antistatik iyonizer
Fiş yazıcı
RS 232, RS 485 Kabloları
Ek modüller
Under-pan weighing
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 – RS 485 Converter

Yazılım

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları

