



More information on the website  
radwag.com/de/info,w1,Y0L

# Automatische, Mehr-Bahnen Waage DWM 3000 H2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter                       |                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Wägebereich [Max]                              | 3000 g                                                                        |
| Min. Belastung                                 | 10 g                                                                          |
| Ziffernschritt [d]                             | 0,5 g                                                                         |
| Eichwert [e]                                   | 0,5 g                                                                         |
| Tarierbereich                                  | -3 kg                                                                         |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 0,5 g                                                                         |
| Erweiterter Ziffernschritt                     | 0,1 g                                                                         |
| OIML-Klasse                                    | XIII (1), Y (a)                                                               |
| Konstruktion                                   |                                                                               |
| Schutzart                                      | IP 55, IP 65                                                                  |
| Tastatur                                       | Touchscreen                                                                   |
| Konstruktion                                   | pulverbeschichteter Stahl / Edelstahl                                         |
| Kommunikationsschnittstellen                   |                                                                               |
| Schnittstellen                                 | Ethernet, USB, RS232, I / O, Modbus, ProfiNet (optional), ProfiBus (optional) |

| Elektrische Parameter      |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Stromversorgung            | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Umgebungsbedingungen       |                         |
| Umgebungstemperatur        | +5 ÷ +40 °C             |
| Besonderheiten             |                         |
| Geschwindigkeit Förderband | 1,6 m/s                 |



Extra payment for verification

## Zubehör

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)  
 Barcodescanner  
 Etikettendrucker  
 Tunneldetektoren  
 Kabel RS 232, RS 485

Tastaturen, Taster  
 USB-Adapter  
 Thermische Drucker  
 USB-Kabel (Waage – Drucker)

## Software

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]