



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,Y10

Susceptômetro SM-UYA 6.5Y.KO

WL-408-0008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração E1	2 g – 50 kg
Faixa de calibração E2	2 g – 50 kg
Faixa de calibração F1	2 g – 50 kg
Faixa de calibração F2	2 g – 50 kg
Capacidade máxima [máx]	50 kg
Resolução [d]	0,1 µg
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,2 µg
Repetibilidade padrão [Máx.]	0,45 µg
Tempo de estabilização	10 s
Ajuste	interna (pinça com 4IN/4OUT (M12 8P portas) é necessário)
Faixa de calibração	2 g – 50 kg
Distância da plataforma Z0	20; 27; 43 mm
Força cilíndrico campo de magnetização	2000, 800, 200 A/m
Parâmetros físicos	
Display	10" Rastreabilidade de amostras com tela touchscreen capacitiva for working with laboratory gloves

Parâmetros físicos	
Dimensões cilíndrico prato de pesagem	ø300 mm
Dimensões cilíndrico dispositivo	525×350×250 mm
Dimensões da embalagem	950×750×750 mm
Peso líquido	26 kg
Peso bruto	36 kg
Momento dipolo de ímãs	≤ 0,1 Am ²
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±2% / 4 h
Construção	
Carcaça	para uma balança monocal
Componentes e software	
Processador	2×1 GHz
Memória	RAM 256 MB DDR2, 16GB – microSD

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

Etiquetas RFID
 Capa protetora para balanças
 Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais

Impressora de recibos
 Leitor de impressão digital
 Módulos adicionais