



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,Y10

Susceptómetro SM-UYA 6.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
E1 Rango de calibración	2 g ÷ 50 kg
E2 Rango de calibración	2 g ÷ 50 kg
F1 Rango de calibración	2 g ÷ 50 kg
F2 Rango de calibración	2 g ÷ 50 kg
Maxima capacidad [Max]	50 kg
Legibilidad [d]	0,1 µg
Tiempo de estabilización	10 s
Calibración	interna (automatica)
Rango de calibración	2g÷50kg
Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	ø300 mm
Dimensiones de aparato	525×350×250 mm
Dimensiones de embalaje	950×750×750 mm
Masa neta	26 kg

Paramètros físicos	
Masa bruta	36 kg
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 ÷ +30 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Humedad relativa de aire	40% ÷ 60%
Ritmo de cambios de humedad relativa	± 2 % / 4 h
Construcción	
Chasis	material ABS
Components and software	
Procesador	2×1 GHz
Memoria	RAM 256 MB DDR2, 16GB - microSD

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios

Etiqueta RFID
Mesas antivibratil
Módulos adicionales
Protecciones de seguridad

THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares

Programas

• RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]