



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,Y10](http://radwag.com/it/info,w1,Y10)

## Susceptometro SM-UYA 6.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

Parametri metrologici	
Campo di calibrazione E1	2 g – 50 kg
Campo di calibrazione E2	2 g – 50 kg
Campo di calibrazione F1	2 g – 50 kg
Campo di calibrazione F2	2 g – 50 kg
Portata massima [Max]	50 kg
Divisione [d]	0,1 µg
Tempo di stabilizzazione	10 s
Calibrazione	internal (automatic)
Calibration Range	2 g – 50 kg
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	ø300 mm
Device dimensions	525×350×250 mm
Dimensioni del pacco	950×750×750 mm
Peso netto	26 kg

Parametri fisici	
Peso lordo	36 kg
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Velocità di variazione della temperatura	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidità relativa	40% – 60%
Velocità di variazione della umidità relativa	±2% / 4 h
Costruzione	
Struttura	ABS plastic
Components and software	
Processore	2×1 GHz
Memoria	RAM 256 MB DDR2, 16GB – microSD

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori

Tag RFID  
Tavoli antivibranti  
Moduli aggiuntivi  
Capottina protettiva per bilance

THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali  
Cavo seriale RS 232, RS 485  
Stampanti di ricevuta  
Lettore di impronte digitali

## Software

• Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione  
[WX-010-0048]