



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,Y10

SM-UYA 6.5Y.KO サセプトメーター (磁気感受性測定器)

WL-408-0008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

E1 校正範囲	2 g – 50 kg
E2 校正範囲	2 g – 50 kg
F1 校正範囲	2 g – 50 kg
F2 校正範囲	2 g – 50 kg
最大ひょう量 [Max]	50 kg
最小表示 [d]	0,1 µg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,2 µg
標準繰り返し性 [Max]	0,45 µg
安定化時間	10 s
調整	着脱式アダプター (着脱式アダプター)
校正範囲	2 g – 50 kg
距離プラットフォーム Z0	20; 27; 43 mm
磁界強度	2000, 800, 200 A/m

物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
計量皿寸法	ø300 mm
デバイスの寸法	525×350×250 mm
梱包寸法	950×750×750 mm
正味重量	26 kg
総重量	36 kg
磁石の磁気双極子モーメント	≤ 0,1 Am ²
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
動作温度変化率	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
相対湿度	40% – 60%
相対湿度変化率	±2% / 4 h
工事中	
ハウジング	外部
コンポーネントとソフトウェア	
プロセッサ	2×1 GHz
メモリ	RAM 256 MB DDR2, 16GB – microSD

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ
防振台
追加モジュール
天秤用保護カバー

THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
RS 232、RS 485 ケーブル
レシートプリンタ
指紋リーダー

ソフトウェア (Additional Fee)

• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]