



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,Y4J](http://radwag.com/it/info,w1,Y4J)

## Piattaforma PL/4/1500/H8/Z



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

| Parametri metrologici     |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Portata massima [Max]     | 1500 kg                 |
| Divisione [d]             | 500 g                   |
| Costruzione               |                         |
| Punteggio IP              | IP 68                   |
| Costruzione               | Stainless steel AISI304 |
| Materiale da pesata       | Stainless steel AISI304 |
| Parametri fisici          |                         |
| Dimensione piatto         | 1200×1200 mm            |
| Altezza della piattaforma | 88 mm                   |
| Dimensioni del pacco      | 1400×1400×550 mm        |

**Precisione di lettura** - valore previsto, a seconda dei parametri del trasmettitore di misura utilizzato.



## Accessori

Terminale di pesata PUE 5  
Terminale di pesata PUE 7.1

Terminale di pesata PUE HX7  
Terminale di pesata PUE HY10

## Device dimensions



| Platform   | A    | B    | H       |
|------------|------|------|---------|
| PLC/4/C6   | 800  | 800  | 120 ±10 |
| PLC/4/C7   | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8   | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C9   | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C10  | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C11  | 2000 | 2000 | 120 ±10 |

dimensions in mm


PLC/4/C



PL/4/H6/Z  
 PL/4/H7/Z  
PL/4/H8/Z



PL/4/H8/9/Z  
 PL/4/H9/Z  
PL/4/H10/Z



| Platform  | A    | B    | H      |
|-----------|------|------|--------|
| PL/4/H6   | 800  | 800  | 88 ±2  |
| PL/4/H7   | 1000 | 1000 | 88 ±2  |
| PL/4/H8   | 1200 | 1200 | 88 ±2  |
| PL/4/H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H9   | 1500 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H10  | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H



| Platform    | A    | B    | H      |
|-------------|------|------|--------|
| PL/4/H6/Z   | 800  | 800  | 88 ±2  |
| PL/4/H7/Z   | 1000 | 1000 | 88 ±2  |
| PL/4/H8/Z   | 1200 | 1200 | 88 ±2  |
| PL/4/H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H9/Z   | 1500 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H10/Z  | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H/Z