



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,Y5A

# C315.30.F1.K Yük Hücreli Platform Terazı

WP-123-0014



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



GLP Procedures



Animal weighing



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Maksimum yük [Max]                                          | 30 kg  |
| Minimum yük [Min]                                           | 200 g  |
| Okuma için doğruluğu [d]                                    | 10 g   |
| Yasallaştırma birimi [e]                                    | 10 g   |
| Dara aralığı                                                | -30 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 1 g    |
| OIML sınıfı                                                 | III    |

| Fiziksel parametreler      |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Display                    | LCD (aydınlatma ile)                |
| Kablo uzunluğu             | 1 m                                 |
| Tartım kefesi boyutları    | 300×300 mm                          |
| Ambalaj boyutları          | 570×390×170 mm                      |
| Net ağırlık                | 5,2 kg                              |
| Brüt ağırlık               | 6 kg                                |
| Konstrüksiyon              |                                     |
| IP Sınıfı                  | IP 65 konstrüksiyon, IP 43 terminal |
| Konstrüksiyon              | toz kaplı çelik St3S                |
| Tartım kefesi              | Paslanmaz çelik AISI304             |
| Haberleşme arayüzler       |                                     |
| Haberleşme arayüzü         | RS232                               |
| Opsiyonel arayüzler        | RS232                               |
| Elektrik parametreleri     |                                     |
| Güç kaynağı                | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya   |
| Maksimum güç tüketimi      | 5 W                                 |
| Batarya ile çalışma süresi | max 8h                              |
| Çevresel koşullar          |                                     |
| Çalıştırma sıcaklığı       | -10 – +40 °C                        |
| Depolama sıcaklığı         | -10 – +50 °C                        |
| Atmosferik nem             | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok         |
| İndikatör                  | C315                                |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
RS 232 cables (scale - printer)  
Tartım terminalleri için tutucular  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Display  
Display  
RS 232, RS 485 cables



RS 232 – Ethernet Converter  
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
RS 232 – USB Converter  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)  
RS 232 – RS 485 Converter  
Fiş yazıcı

## Yazılım (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]



## Cihaz boyutları





C315.F1.M



C315.F1.R



C315.C2.M



C315.C2.K