




More information on the website
radwag.com/de/info,w1,Y6S


Präzisionswaage WLC 0,6/A1/C/2





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen


 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	0,6 kg
Min. Belastung	0,5 g
Ziffernschritt [d]	0,01 g
Eichwert [e]	0,1 g
Tarierbereich	-0,6 kg
Wiederholbarkeit	0,015 g
Linearität	±0,02 g
Stabilisierungszeit	3 s
Justierung	intern (automatisch)

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	II
Physikalische Parameter	
Nivelliersystem	manualny
Display	LCD (hinterleuchtet)
Waagschale	128×128 mm
Verpackungsgröße	430×270×190 mm
Nettogewicht	3,6 kg
Bruttogewicht	3,5 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×RS232, USB-A, USB-B
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waage: 10 – 15VDC 0,6A max
Akku-Betriebszeit	15 Stunden (mittlere Zeit)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 ÷ +30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% ÷ 85% RH ohne Kondensation

Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.

Die Stabilisierungszeit ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.



Extra payment for verification



Zubehör

Waagenkoffer
 Antivibrationstische
 Netzteile
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
 Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
 Unterflurwägung
 Kabel RS 232, RS 485
 Windschutz

Konverter RS 232 – Ethernet
 Displays
 Thermische Drucker
 Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1
 Schutzhauben
 Kabel RS 232, RS 485
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
 Konverter RS 232 – RS 485

Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]

- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts



WLC A1



WLC A2

