



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,Y77

Báscula multifuncional CY10.150/300.C3.K.M3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Dosificación



Desviaciones
porcentuales



Contar piezas



Cierre del pesaje máximo



Recetas



Sensores infrarrojos



Pesaje de animales



Control estadístico de
calidad



Wi-Fi

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	150 / 300 kg
Minima capacidad	1000 g
Legibilidad [d]	50 / 100 g
División de legalización [e]	50 g
Rango de tara	-300 kg
Tiempo de estabilización	3 s
Calibración	externa

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	III
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	2,5 m
Dimensión de platillo	500×700 mm
Dimensiones de embalaje	850×800×270 mm
Masa neta	22,7 kg
Masa bruta	26,5 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Chasis	metal + ABS
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros eléctricos	
Alimentación	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 – +70 °C
Multirangos	SI
Características utilidades	
Numero máximo de plataformas en servicio	max.2

El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

*El consumo de energía depende de la configuración del terminal y del número y tipo de dispositivos externos conectados.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Accesorios

MediaBox
Plataformas de acero pintada en polvo
Etiqueta RFID
Adaptadores de corriente
Módulos adicionales de la plataforma
Plataformas de acero pintada en polvo
Módulos adicionales
Plataformas en chasis de plástico

Protecciones de seguridad
Escáner de códigos de barra
Impresoras de etiquetas
Cables RS 232, RS 485
Soportes, brazos
Lector de huellas dactilares
Convertidor RS 232 a USB
Impresoras de recibos

Programas

• E2R Pesajes [WX-010-0099]

• E2R Registro [WX-010-0038]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato

