



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,Y7B

MUYA 5 Ultra mikro terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	5,1 g
Ön yük	0,51 g
Okuma up doğruluğu [d]	1 µg
Dara aralığı	-5,1 g
Minimum ağırlık (USP)	1,4 mg
Minimum ağırlık (U=1%,k=2)	0,14 mg
Tekrarlanabilirlik	0,7 µg
Doğrusallık	±1,5 µg
Eksantrik yük sapması	1,5 µg
Duyarlık ofseti	$1,5 \times 10^{-6} \times Rt$
Hassasiyet kararlılığı	$1 \times 10^{-6} / \text{Year} \times Rt$
Kararlılık süresi	5 s
Ayarlama	internal (automatic)
Duyarlılık sıcaklık kayması	$1 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times Rt$

Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 32
Elektrik parametreleri	
Maksimum güç tüketimi	700 mA (wireless terminal - 1A)
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 ÷ +40 °C
Atmosferik nem	40% ÷ 80%
İşlemci	
İşlemci	2×1 GHz
Hafıza	RAM 256 MB DDR2, 16GB - microSD
Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	ø26 mm
Ambalaj boyutları	610×610×455 mm
Net ağırlık	6,3 kg
Brüt ağırlık	12,8 kg



Aksesuarlar

Antivibrasyon masaları
Anti-Draft Chamber for Microbalances
Barkod okuyucu
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi

RS 232, RS 485 Kabloları
RS 232 – USB Converter
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• R-Lab [WX-010-0080]

Cihaz boyutları

