




More information on the website  
radwag.com/de/info,w1,YAN

## R-Barcode

WX-010-0109



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Komponenten und Software

Betriebssystem	Windows 7, 8, 10
----------------	------------------

## Kompatibel mit (Additional Fee)

<p>Wägemodule MUYA          Multifunktionswaage rostfrei HX7 H          Wägemodule MAS1          Multifunktions- Auffahrwaage          HX7.4N H rostfrei          Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C          Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR          Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P          Multifunktionswaage WPY          Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P          Multifunktionswaage C32          Balkenwaagen aus Edelstahl          HX5.EX-1.4P2 H          Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H          Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F          Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR          Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H          Waagen WLY für FPVO</p>	<p>Multifunktionswaage HX7          Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl          HX5.EX-1.4 H/Z          Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z          Präzisionswaage PS X7          Waagen WPY für FPVO          Analysenwaage XA 5Y.A          Multifunktions- Plattformwaage          HX7.4 H rostfrei          Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2          Plattformwaagen HX5.EX-1 C          Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H          Analysenwaage AS 5Y          Waagen PS 5Y für FPVO          Präzisionswaage PS R2.H          Wägeterminal PUE HX5.EX          Waagen HY10.H für FPVO          Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H</p>
---	---

Analysenwaage AS X7  
Waagen PS X7 für FPVO  
Wägemodule MWMH  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Präzisionswaagen PS R2  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H.LD rostfrei  
Balkenwaagen  
HX5.EX-1.4P2 C  
Wägeterminal PUE CY10  
Multifunktionswaage CY10  
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N  
Multifunktionswaagen HY10  
Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C  
Wägemodule MAS  
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
Wägemodule MPS  
Palettenwaagen aus Edelstahl  
HX5.EX-1.4P H  
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP  
Präzisionswaage C32.PM  
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP  
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung

Präzisionswaage CY10  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Präzisionswaage WLY  
Massenkonverter  
MW-01  
Mikrowaage MYA 5Y  
Präzisionswaage PS R1  
Analysenwaage XA 5Y  
Analysenwaage AS R2 PLUS  
Wägeterminal PUE C32  
Wägeterminal PUE 7.1  
Wägeterminal PUE HX7  
Barcode-Scanner  
Präzisionswaage PS 5Y  
Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C  
Mikrowaage XA 5Y.M  
Wägeterminal PUE HY10  
Analysenwaage AS R1 PLUS  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S