



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,YAN

R-Barcode

WX-010-0109



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Komponenten und Software

Betriebssystem

Windows 7, 8, 10

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wägemodule MUYA
Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
Wägemodule MAS1
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H rostfrei
Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
Multifunktionswaage WPY
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
Multifunktionswaage C32
Balkenwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4P2 H
Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Waagen WLY für FPVO

Multifunktionswaage HX7
Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4 H/Z
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
Präzisionswaage PS X7
Waagen WPY für FPVO
Analysenwaage XA 5Y.A
Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
Plattformwaagen HX5.EX-1 C
Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H
Analysenwaage AS 5Y
Waagen PS 5Y für FPVO
Präzisionswaage PS R2.H
Wägeterminal PUE HX5.EX
Waagen HY10.H für FPVO
Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H

Analysenwaage AS X7
Waagen PS X7 für FPVO
Wägemodule MWMH
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaagen PS R2
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Balkenwaagen
HX5.EX-1.4P2 C
Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N
Multifunktionswaagen HY10
Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C
Wägemodule MAS
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Wägemodule MPS
Palettenwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4P H
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Präzisionswaage C32.PM
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung

Präzisionswaage CY10
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Massenkonverter
MW-01
Mikrowaage MYA 5Y
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage XA 5Y
Analysenwaage AS R2 PLUS
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Wägeterminal PUE HX7
Barcode-Scanner
Präzisionswaage PS 5Y
Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C
Mikrowaage XA 5Y.M
Wägeterminal PUE HY10
Analysenwaage AS R1 PLUS
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S