



More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,YDU


# HX7.15.HR3 多機能はかり

WP-122-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

## データシート

### 計測パラメータ

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 最大ひょう量 [Max]       | 15 kg  |
| 最小荷重               | 100 g  |
| 最小表示 [d]           | 5 g    |
| 法定計量時の単位 [e]       | 5 g    |
| 風袋範囲               | -15 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性 (目量) | 0,5 g  |
| OIMLクラス            | III    |

| 物理的パラメータ       |  |
|----------------|--|
| ディスプレイ         | 7" メンブレン式 + バッテリー  |
| 計量皿寸法          | 410×410 mm   |
| 梱包寸法           | 510×510×490 mm   |
| 正味重量           | 12,7 kg  |
| 総重量            | 16,2 kg  |
| 工事中            |  |
| 保護クラス          | IP 66 / 67 / 69 ステンレススチール, IP 68 / 69 カーボンファイバー, IP 66 / 67 / 69 |
| キーパッド          | カーボンファイバー  |
| 工事中            | 亜鉛メッキ AISI316  |
| 計量皿の材質         | 亜鉛メッキ AISI316  |
| 通信インターフェース     |  |
| 通信インターフェース     | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU                    |
| オプションのインターフェース |  |
| 電気的パラメータ       |  |
| 電源             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| 消費電力 max.      | 25 W   |
| オプションの電源       | 12 – 24 V DC   |
| 環境条件           |  |
| 動作温度           | -10 – +40 °C   |
| 保管温度           | -10 – +50 °C   |
| 相対湿度           | 10% – 80% RH 最大距離  |
| インジケータ         | PUE HX7  |
| ボタンの数          | 22   |
| 使用上の特徴         |  |
| プラットフォームの最大数   | 2  |



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 ローラーテーブル  
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
 ディスプレイ  
 電源アダプタ  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 USB cable (はかり - プリンタ)  
 IN/OUT ケーブル  
 バーコードスキャナ


ラベルプリンタ  
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
 キーパッド、外部スイッチ  
 USBアダプタ  
 レシートプリンタ  
 追加計量プラットフォームモジュール  
 RS 232 – USB コンバータ  
 追加モジュール

## ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]  
 • RAD Key [WX-010-0005]


• E2R Weighing Records (計量記録) [WX-010-0038]  
 • Label Editor R02 [WX-010-0094]

## デバイスの寸法



|           | A1  | A2  | B     |
|-----------|-----|-----|-------|
| HX7.HR2   | 250 | 300 | 103±3 |
| HX7.HR3   | 410 | 410 | 98±2  |
| HX7.HR4   | 500 | 500 | 155±5 |
| HX7.HR3/5 | 400 | 600 | 155±5 |
| HX7.HR5   | 600 | 600 | 155±5 |

HR Platform



PUE HX7