



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,YJF

## WLC 60/120/C2/K Hassas Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit  
measurement

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	60 / 120 kg
Minimum yük [Min]	-
Okuma için doğruluğu [d]	1 / 2 g
Yasallaştırma birimi [e]	-
Dara aralığı	-120 kg
Tekrarlanabilirlik	1 / 2 g
Doğrusallık	±3 / 6 g
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	harici

## Metrolojik parametreler

OIML sınıfı

-

## Fiziksel parametreler

Tesviye sistemi

manuel

Display

LCD (aydınlatma ile)

Tartım kefesi boyutları

400×500 mm

Ambalaj boyutları

720×620×210 mm

Net ağırlık

12,5 kg

Brüt ağırlık

15 kg

## Konstrüksiyon

IP Sınıfı

IP 43

## Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü

RS232

## Elektrik parametreleri

Güç kaynağı

Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A  
Teraziler: 10 – 15VDC 0,6A max

Batarya ile çalışma süresi

10 saat (ortalama süre)

## Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı

+15 – +30 °C

Atmosferik nem

10% – 85% RH yoğunlaşma yok

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.



## Aksesuarlar

Antivibrasyon masaları

Güç adaptörü

RS 232 cables (scale - printer)

Tartım terminalleri için tutucular

Çakmak prizine uygun besleme kabloları

Display

RS 232, RS 485 cables

RS 232 – Ethernet Converter

AP2-1 Güç döngüsü çıkışı

RS 232, RS 485 Kabloları

RS 232 – USB Converter

Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

RS 232 – RS 485 Converter

Fiş yazıcı

## Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları



WLC A2



WLC F1/K

WLC F1/R



WLC C2/K

WLC C2/R