



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,YMJ](http://radwag.com/it/info,w1,YMJ)

# RADWAG RTP-RU80 Receipt Printer (RS232 + USB)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Paper width	80 mm
Print speed	max 300 mm/s
Roller external diameter	max 80 mm
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	USB, RS232
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
<b>Environmental conditions</b>	
Ambiente di lavoro	0 – +50 °C
Umidità relativa	10% – 80%
<b>Parametri fisici</b>	
Device dimensions	127×127×129 mm
Peso netto	1,2 kg

## Compatibile con

Piattaforme in esecuzione waterproof H315 HR  
Termobilancia MA X7.IC.A  
Bilancia multifunzione in acciaio inox HX7 H  
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H  
Multifunzione bilancia a piattaforma HX7.4C  
Bilancia multifunzione HX7 HR  
Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P  
Bilancia multifunzione WPY  
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P  
Bilancia automatica per stent AK-5/100 STENT  
Sistema di pesatura automatico UMA 5Y.F  
Bilance multifunzione C32  
Piattaforme HRP EX.H  
Supporti di pesata in acciaio inox HX5.EX-1.4P2 H  
Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H  
Termobilancia MA 5Y  
Bilancia a piattaforma C315  
Bilancia di precisione 5Y.PM  
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F  
Piattaforme in esecuzione waterproof HX5.EX-1 HR  
Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H  
Bilancia multifunzione in acciaio inox TMX H  
Bilance WLY per controllo CPC  
Termobilancia MA X2.IC.A  
AS X7 Bilancia analitica  
Bilancia di precisione PS X2  
Bilancia analitica AS X2 PLUS  
Bilance PS X7 per controllo CPC  
Bilancia multifunzione TMX  
C315.D Bilance pesa neonati  
Microbilancia XA 5Y.M.A  
Bilancia di precisione WLC  
Bilancia di precisione PS R2  
Supporti di pesata C315.4P2  
Bilancia a piattaforma in acciaio inox H315 4H  
Supporti di pesata in acciaio inox H315 4P2.H  
Bilancia di precisione WLC X7  
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H.LD  
Supporti di pesata HX5.EX-1.4P2 C  
Bilance CY10 per controllo CPC  
Bilance PS X2 per controllo CPC  
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HYF  
Bilancia a piattaforma impermeabile H315 H  
Terminale di pesata PUE CY10  
Bilancia multifunzione CY10  
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H  
Termobilancia MA X2.A  
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX5.EX-1.4N  
Bilancia multifunzione HY10  
Terminale di pesata PUE 5  
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
Bilance a piattaforma HX5.EX-1.4 C  
Bilancia multifunzione in acciaio inox HY10 H  
Basamenti in acciaio inox versioni con base a compasso H315.4 H/Z  
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H  
Bilance ad alta risoluzione PUE 7.1 HRP  
Piattaforme ad alta capacità HRP EX  
Bilancia a piattaforma C315.4  
Susceptometro per la misurazione del magnetismo  
Bilance pesa pallet in acciaio inox HX5.EX-1.4P H  
Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP  
Bilancia di precisione C32.PM  
Bilance automatiche per la taratura delle pipette  
Bilancia multifunzione HX7  
Bilance a piattaforma in acciaio inox versioni con base a compasso HX5.EX-1.4 H/Z  
Termobilancia MA X7.A  
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
UYA 5Y Ultra-Microbilancia  
Termobilancia MA 5Y.IC  
Piattaforme a singola cella di carico HX5.EX-1 C  
Termobilancia MA R  
Piattaforme in esecuzione waterproof HX5.EX-1 H  
Bilancia analitica AS 5Y  
Comparatore di massa automatico AK-4  
Bilance PS 5Y per controllo CPC  
Comparatore di massa automatico AKM-2  
Bilancia di precisione PS R2.H  
Terminale di pesata PUE HX5.EX  
Bilance HY10.H per controllo CPC  
Bilance a piattaforma in acciaio inox HX5.EX-1 HR  
Bilancia di precisione WTC  
Bilancia di precisione CY10  
Cavo seriale RS 232, RS 485  
Bilancia a piattaforma H315 4C  
Bilance pesa persone C315.OW  
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F  
Bilancia di precisione WLY  
Comparatore di massa automatico UMA  
Bilance pesa camion H315 2K Overhead Track Scales  
APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Bilance pesa pallet in acciaio inox H315 4P.H  
Comparatori di massa robotici  
Comparatori di densità  
Bilancia di precisione WLC C/2  
Microbilancia MYA 5Y  
Sistemi di pesatura animali H315 4I.S  
Bilancia di precisione PS R1  
Bilancia analitica XA 5Y  
Termobilance MA X2.A  
5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale  
cavo USB (connessione bilance - stampanti)  
Bilancia analitica AS R2 PLUS  
Terminale di pesata PUE C32  
Terminale di pesata PUE 7.1  
Terminale di pesata PUE HX7  
HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Bilancia di precisione PS 5Y  
Bilance per uffici postali pesa pacchi  
Sistemi automatici controllo peso DWR/H  
Comparatori di massa automatici a vuoto  
Termobilancia PMV 5Y  
Bilance pesa pallet HX5.EX-1.4P C  
XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Sistemi automatici controllo peso DWM HPX  
HRP 5Y.KB Comparatore di massa manuale  
Sistemi di pesatura animali in acciaio inox H315 4I.H  
Microbilancia XA 5Y.M  
Sistema di pesatura robotizzato RMC F  
Terminale di pesata PUE C315  
Sistema di pesatura robotizzato RB F  
Terminale di pesata PUE HY10  
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Bilancia analitica AS R1 PLUS  
UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri  
Sistemi di etichettatura  
Sistemi automatici controllo peso DWM H2  
Selezionatrici ponderali DMW/HPS  
Bilance pesa letti C315.4B Bed scales  
Terminale di pesata PUE H315  
Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P  
Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y  
Sistemi automatici controllo peso DWM  
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HY  
Bilance a sedia C315.K Chair scales

Multifunzione Bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso HX7.4 H/Z  
Bilance pesa persone C315.0  
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H.LD  
Bilancia di precisione PS X7  
Bilance WPY per controllo CPC  
Bilancia analitica XA 5Y.A  
Multifunzione bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H  
Bilance pesa pallet C315.4P  
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2  
Bilance con alimentatore di prodotto a rulli  
Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S  
Bilance pesa camion in acciaio inox H315  
Sistema di pesatura automatico AK-6 5Y.F  
Bilance pesa letti con rampa di carico C315.8B  
Stampanti di ricevuta