



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,YMJ

RADWAG RTP-RU80 Receipt Printer (RS232 + USB)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Paper width	80 mm
Print speed	max 300 mm/s
Roller external diameter	max 80 mm
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	USB, RS232
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	0 ÷ +50 °C
Umidità atmosferica	10% ÷ 80%
Parametri fisici	
Device dimensions	127×127×129 mm
Peso netto	1,2 kg

Compatibile con

Piattaforme in esecuzione waterproof H315 HR
Termobilance MA X7.IC.A
Bilance multifunzione in acciaio inox HX7 H
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H
Multifunzione Bilancia a piattaforma HX7.4C
Bilance multifunzione HX7 HR
Microbilance XA 5Y.M.A.P
Bilance multifunzione WPY
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
Bilancia automatica per stent AK-5/100 STENT
Sistema di pesatura automatico UMA 5Y.F
Bilance multifunzione C32
Piattaforme HRP EX.H
Supporti di pesata in acciaio inox HX5.EX-1.4P2 H
Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H
Termobilance MA 5Y
Bilancia a piattaforma C315
Bilance di precisione 5Y.PM
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F
Piattaforme in esecuzione waterproof HX5.EX-1 HR
Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H
Bilance multifunzione in acciaio inox TMX H
Bilance per controllo prodotti preconfezionati WLY
Termobilance MA X2.IC.A
AS X7 Bilancia analitica
Bilance di precisione PS X2
Bilance analitiche AS X2 PLUS
Bilance multifunzione TMX
C315.D Bilance pesa neonati
Microbilance XA 5Y.M.A
Bilance di precisione WLC
Bilance di precisione PS R2
Supporti di pesata C315.4P2
Bilancia a piattaforma in acciaio inox H315 4H
Supporti di pesata in acciaio inox H315 4P2.H
Bilance di precisione WLC X7
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N
H.LD
Supporti di pesata HX5.EX-1.4P2 C
Bilance per controllo prodotti preconfezionati PS X2
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HYF
Bilancia a piattaforma waterproof H315 H
Terminale di pesata PUE CY10
Bilance multifunzione CY10
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H
Termobilance MA X2.A
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX5.EX-1.4N
Bilance multifunzione HY 10
Terminale di pesata PUE 5
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Bilancia a piattaforma HX5.EX-1.4 C
Bilance multifunzione in acciaio inox HY10 H
Basamenti in acciaio inox versioni con base a compasso H315.4 H/Z
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H
Bilance ad alta risoluzione PUE 7.1 HRP
Piattaforme ad alta capacita HRP EX
Bilancia a piattaforma C315.4
Susceptometro per la misurazione del magnetismo
Bilance pesa pallet in acciaio inox HX5.EX-1.4P H
Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP
Bilance di precisione C32.PM
Bilance automatiche per la taratura delle pipette
Bilance multifunzione HX7
Bilance a piattaforma in acciaio inox versioni con base a compasso
HX5.EX-1.4 H/Z
Termobilance MA X7.A
Multifunzione Bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso
HX7.4 H/Z

UYA 5Y Ultra-Microbilance
Termobilance MA 5Y.IC
Piattaforme a singola cella di carico HX5.EX-1 C
Termobilance MA R
Piattaforme in esecuzione waterproof HX5.EX-1 H
Bilance analitiche AS 5Y
Comparatore di massa automatico AK-4
Comparatore di massa automatico AKM-2
Bilance di precisione PS R2.H
Terminale di pesata PUE HX5.EX
Bilance per controllo PGC HY10.H
Bilance a piattaforma in acciaio inox HX5.EX-1 HR
Bilance di precisione WTC
Bilance di precisione CY10
Cavo seriale RS 232, RS 485
Bilancia a piattaforma H315 4C
Bilance pesa persone C315.OW
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Bilance di precisione WLY
Comparatore di massa automatico UMA
Bilance pesa camion H315 2K Overhead Track Scales
APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Bilance pesa pallet in acciaio inox H315 4P.H
Comparatore di massa robotici
Comparatori di densità
Bilance di precisione WLC C/2
Microbilance MYA 5Y
Sistemi di pesatura animali H315 4I.S
Bilance di precisione PS R1
Bilance analitiche XA 5Y
Termobilance MA X2.A
5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale
cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Bilance analitiche AS R2 PLUS
Terminale di pesata PUE C32
Terminale di pesata PUE 7.1
Terminale di pesata PUE HX7
HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Bilance di precisione PS 5Y
Bilance per uffici postali pesa pacchi
Sistemi automatici controllo peso DWR/H
Comparatore di massa automatico
Termobilance PMV 5Y
Bilance pesa pallet HX5.EX-1.4P C
XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Sistemi automatici controllo peso DWM HPX
HRP 5Y.KB Comparatore di massa manuale
Sistemi di pesatura animali in acciaio inox H315 4I.H
Microbilance XA 5Y.M
Sistema di pesatura robotizzato RMC F
Terminale di pesata PUE C315
Sistema di pesatura robotizzato RB F
Terminale di pesata PUE HY10
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Bilance analitiche AS R1 PLUS
Ultra-microbilance per filtri UYA 5Y.F
Sistemi di etichettatura
Sistemi automatici controllo peso DWM H2
Selezionatrici ponderali DMW/HPS
Bilance pesa letti C315.4B Bed scales
Terminale di pesata PUE H315
Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P
Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y
Sistemi automatici controllo peso DWM
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HY
Bilance a sedia C315.K Chair scales
Bilance con alimentatore di prodotto a rulli
Microbilance XA 5Y.M.A.S

Bilance pesa persone C315.0
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H.LD
Bilance di precisione PS X7
Bilance per controllo prodotti preconfezionati WPY
Bilance analitiche XA 5Y.A
Multifunzione Bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H
Bilance pesa pallet C315.4P
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale

Bilance pesa camion in acciaio inox H315
Sistema di pesatura automatico AK-6 5Y.F
Bilance pesa letti con rampa di carico C315.8B
Kit pesatura stent
Stampanti di ricevuta