



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,YMJ

RTP-RU80 RADWAG 感熱紙プリンタ (RS232 + USB)

WX-007-0119



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

用紙幅	80 mm
印刷速度	max 300 mm/s
ローラー外径	max 80 mm
通信インターフェース	
通信インターフェース	USB, RS232
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
環境条件	
動作温度	0 – +50 °C
相対湿度	10% – 80%
物理的パラメータ	
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	127x127x129 mm
正味重量	1,2 kg

互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール
MA X7.IC.A 水分計
HX7 H ステンレス製多機能はかり
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
HX7 HR 多機能はかり
XA 5Y.M.A.P ピペット校正用マイクロ天秤
WPY 多機能はかり
MYA 5Y.P ピペット校正用マイクロ天秤
AK-5/100.STENT - スtent用自動天秤
UMA 5Y.F 自動計量システム
C32 多機能はかり
ステンレス製HRP EX.Hプラットフォーム
HX5.EX-1.4P2 H ステンレス製ビームスケール
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
MA 5Y 水分計
C315 プラットフォームスケール
5Y.PM 上皿天秤
MYA 5Y.F フィルター用マイクロ天秤
HX5.EX-1 HR ステンレス製 1 ロードセルプラットフォームスケール
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール
TMX H ステンレス製多機能はかり
PGC用WLYスケール
AS X7 分析天秤
PGC用PS X7天秤
TMX 多機能はかり
C315.D ベビースケール
XA 5Y.M.A ミクロ天秤
WLC 上皿天秤
PS R2 上皿天秤
C315.4P2 ビームスケール
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール
WLC X7 上皿天秤
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
HX5.EX-1.4P2 C ビームスケール
PGC用CY10スケール
H315 H 防水型プラットフォームスケール
PUE CY10 計量ターミナル
CY10 多機能はかり
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
HX5.EX-1.4N ステンレス製ランプスケール
HY10 多機能はかり
PUE 5 計量ターミナル
RS 232 ケーブル (はかり - プリント)
HX5.EX-1.4 C 4 ロードセルプラットフォームスケール
HY10 H ステンレス製多機能はかり
H315.4 H/Z
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン
H315 4N.H ステンレス製ランプスケール
PUE 7.1.HRP 高解像度はかり
HRP EX プラットフォーム
C315.4 プラットフォームスケール
HX5.EX-1.4P H ステンレス製パレットスケール
HY10.HRP 高分解能はかり
C32.PM 上皿天秤
ピペット校正用自動天秤
HX7 多機能はかり
HX5.EX-1.4 H/Z
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン
MA X7.A 水分計
HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)
C315.O 個人用体重計
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール
PS X7 上皿天秤
PGC用WPYスケール
XA 5Y.A 分析天秤
HX5.EX-1 H 防水型プラットフォームスケール
AS 5Y 分析天秤
AK-4 全自動マスコンパレータ (質量比較器)
PS 5Y 上皿天秤
PGC用PS 5Y天秤
AKM-2 全自動マスコンパレータ (質量比較器)
PS R2.H 上皿天秤
PUE HX5.EX 計量ターミナル
PGC用HY10.Hスケール
HX5.EX-1.4 H ステンレス製 4 ロードセルプラットフォームスケール
DWM/HPW 重量チェッカー
WTC 上皿天秤
CY10 上皿天秤
RS 232、RS 485 ケーブル
H315 4C プラットフォームスケール
C315.OW 個人用体重計
XA 5Y.F フィルター用分析天秤
WLY 上皿天秤
UMA 全自動マスコンパレータ (質量比較器)
H315 2K オーバーヘッドトラックスケール
APP 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール
ロボットマスコンパレータ
密度測定
WLC C/2 上皿天秤
MYA 5Y ミクロ天秤
PS R1 上皿天秤
XA 5Y 分析天秤
磁化計 - 磁化
PUE HX7 計量ターミナル
5Y.PM.KB 手動マスコンパレータ (質量比較器)
USB cable (はかり - プリント)
AS R2 PLUS 分析天秤
PUE C32 計量ターミナル
PUE 7.1 計量ターミナル
HRP 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
荷物用郵便スケール
DWR/H 重量チェッカー
自動真空マスコンパレータ (質量比較装置)
PMV 5Y 水分計
Automatic susceptometers - Magnetization
HX5.EX-1.4P C パレットスケール
XA 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
DWM HPX 重量チェッカー
HRP 5Y.KB 手動マスコンパレータ (質量比較器)
DWT/RC/HYF 重量チェッカー
XA 5Y.M ミクロ天秤
RMC F ロボット計量システム
PUE C315 計量ターミナル
大負荷用管理はかり
RB F ロボット計量システム
PUE HY10 計量ターミナル
UYA 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
AS R1 PLUS 分析天秤
UYA 5Y.F フィルター用ウルトラマイクロ天秤
ラベル用はかり
DWM H2 重量チェッカー
DWM/HPS 仕分け重量チェッカー
C315.4B ベッドスケール
PUE H315 計量ターミナル
HX7.4P 多機能パレットスケール
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y
DWM 重量チェッカー
DWT/RC/HY 重量チェッカー
C315.K チェアスケール
ローラースケール
XA 5Y.M.A.S スtent計量用マイクロ天秤
H315 2K ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール

HX7.4H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
C315.4P パレットスケール
HX7.4P2 多機能ビームスケール
WAY 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
UYA 5Y ウルトラマイクロ天秤
MA 5Y.IC 水分計
HX5.EX-1 C 1-ロードセルプラットフォームスケール
MA R 水分計

AK-6 5Y.F 自動計量システム
C315.8B ランプベッドスケール
レシートプリンタ
トラックスケール