



More information on the website  
[radwag.com/ja/info,w1,YMJ](http://radwag.com/ja/info,w1,YMJ)

# RTP-RU80 RADWAG 感熱紙プリンタ (RS232 + USB)

WX-007-0119



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

用紙幅	80 mm
印刷速度	max 300 mm/s
ローラー外径	max 80 mm
<b>通信インターフェース</b>	
通信インターフェース	USB, RS232
<b>電気的パラメータ</b>	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
<b>環境条件</b>	
動作温度	0 – +50 °C
相対湿度	10% – 80%
<b>物理的パラメータ</b>	
デバイスの寸法	127×127×129 mm
正味重量	1,2 kg

## 互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール  
MA X7.IC.A 水分計  
HX7 H ステンレス製多機能はかり  
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール  
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール  
HX7 HR 多機能はかり  
XA 5Y.M.A.P ピベット校正用マイクロ天秤  
WPY 多機能はかり  
MYA 5Y.P ピベット校正用マイクロ天秤  
AK-5/100.STENT - スtent用自動天秤  
UMA 5Y.F 自動計量システム  
C32 多機能はかり  
ステンレス製HRP EX.Hプラットフォーム  
HX5.EX-1.4P2 H ステンレス製ビームスケール  
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり  
MA 5Y 水分計  
C315 プラットフォームスケール  
5Y.PM 上皿天秤  
MYA 5Y.F フィルター用マイクロ天秤  
HX5.EX-1 HR ステンレス製 1 ロードセルプラットフォームスケール  
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール  
TMX H ステンレス製多機能はかり  
PGC用WLYスケール  
MA X2.IC.A 水分計  
AS X7 分析天秤  
PS X2 上皿天秤  
AS X2 PLUS 分析天秤  
PGC用PS X7天秤  
TMX 多機能はかり  
C315.D ベビースケール  
XA 5Y.M.A ミクロ天秤  
WLC 上皿天秤  
PS R2 上皿天秤  
C315.4P2 ビームスケール  
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール  
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール  
WLC X7 上皿天秤  
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール  
HX5.EX-1.4P2 C ビームスケール  
PGC用CY10スケール  
PGC用PS X2天秤  
DWT/RC/HYF 重量チェッカー  
H315 H 防水型プラットフォームスケール  
PUE CY10 計量ターミナル  
CY10 多機能はかり  
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール  
MA X2.A 水分計  
HX5.EX-1.4N ステンレス製ランプスケール  
HY10 多機能はかり  
PUE 5 計量ターミナル  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
HX5.EX-1.4 C 4 ロードセルプラットフォームスケール  
HY10 H ステンレス製多機能はかり  
H315.4 H/Z  
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン  
H315 4N.H ステンレス製ランプスケール  
PUE 7.1.HRP 高解像度はかり  
HRP EX プラットフォーム  
C315.4 プラットフォームスケール  
HX5.EX-1.4P H ステンレス製パレットスケール  
HY10.HRP 高分解能はかり  
C32.PM 上皿天秤  
ピベット校正用自動天秤  
HX7 多機能はかり  
HX5.EX-1.4 H/Z  
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン  
MA X7.A 水分計  
HX7.4 H/Z

UYA 5Y ウルトラマイクロ天秤  
MA 5Y.IC 水分計  
HX5.EX-1 C 1-ロードセルプラットフォームスケール  
MA R 水分計  
HX5.EX-1 H 防水型プラットフォームスケール  
AS 5Y 分析天秤  
AK-4 全自動マスコンパレータ (質量比較器)  
PGC用PS 3Y天秤  
AKM-2 全自動マスコンパレータ (質量比較器)  
PS R2.H 上皿天秤  
PUE HX5.EX 計量ターミナル  
PGC用HY10.Hスケール  
HX5.EX-1.4 H ステンレス製 4 ロードセルプラットフォームスケール  
WTC 上皿天秤  
CY10 上皿天秤  
RS 232、RS 485 ケーブル  
H315 4C プラットフォームスケール  
C315.OW 個人用体重計  
XA 5Y.F フィルター用分析天秤  
WLY 上皿天秤  
UMA 全自動マスコンパレータ (質量比較器)  
H315 2K オーバーヘッドトラックスケール  
APP 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)  
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール  
ロボットマスコンパレータ  
密度測定  
WLC C/2 上皿天秤  
MYA 5Y ミクロ天秤  
H315 4I.S 家畜用はかり  
PS R1 上皿天秤  
XA 5Y 分析天秤  
磁化計 - 磁化  
MA X2.A 水分計  
5Y.PM.KB 手動マスコンパレータ (質量比較器)  
USB cable (はかり - プリンタ)  
AS R2 PLUS 分析天秤  
PUE C32 計量ターミナル  
PUE 7.1 計量ターミナル  
PUE HX7 計量ターミナル  
HRP 5Y.KO マスコンパレータ (質量比較器)  
PS 5Y 上皿天秤  
荷物用郵便スケール  
DWR/H 重量チェッカー  
自動真空マスコンパレータ (質量比較装置)  
PMV 5Y 水分計  
HX5.EX-1.4P C パレットスケール  
XA 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)  
DWM HPX 重量チェッカー  
HRP 5Y.KB マスコンパレータ (質量比較器)  
H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり  
XA 5Y.M ミクロ天秤  
RMC F ロボット計量システム  
PUE C315 計量ターミナル  
RB F ロボット計量システム  
PUE HY10 計量ターミナル  
UYA 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)  
AS R1 PLUS 分析天秤  
UYA 5Y.F フィルター用ウルトラマイクロ天秤  
ラベル用はかり  
DWM H2 重量チェッカー  
DWM/HPS 仕分け重量チェッカー  
C315.4B ベッドスケール  
PUE H315 計量ターミナル  
HX7.4P 多機能パレットスケール  
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y  
DWM 重量チェッカー  
DWT/RC/HY 重量チェッカー  
C315.K チェアスケール

多機能ステンレス製プラットフォームスケール（ピットタイプ）  
C315.0 個人用体重計  
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール  
PS X7 上皿天秤  
PGC用WPYスケール  
XA 5Y.A 分析天秤  
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール  
C315.4P パレットスケール  
HX7.4P2 多機能ビームスケール  
WAY 5Y.KO 手動マスコンパレータ（質量比較器）

ローラースケール  
XA 5Y.M.A.S ステント計量用マイクロ天秤  
H315 ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール  
AK-6 5Y.F 自動計量システム  
C315.8B ランプベッドスケール  
レシートプリンタ