



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,YMJ](http://radwag.com/pl/info,w1,YMJ)

## Drukarka paragonowa RADWAG RTP-RU80 (RS232 + USB)



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Szerokość papieru	80 mm
Szybkość druku	max 300 mm/s
Średnica zewnętrzna rolki	max 80 mm
<b>Interfejs komunikacyjny</b>	
Interfejs	USB, RS232
<b>Parametry elektryczne</b>	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
<b>Warunki środowiskowe</b>	
Temperatura pracy	0 – +50 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 80%
<b>Parametry fizyczne</b>	
Wymiary urządzenia	127×127×129 mm
Masa netto	1,2 kg

# Pasuje do

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR  
Wagosuszarka MA X7.IC.A  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H  
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
Waga wielofunkcyjna WPY  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
Automatyczna waga do stentów AK-5/100 STENT  
Automatyczny System Wagowy UMA 5Y.F  
Waga wielofunkcyjna C32  
Platformy nierdzewne HRP EX.H  
Wagi płozowe nierdzewne HX5.EX-1.4P2 H  
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H  
Wagosuszarka MA 5Y  
Waga platformowa C315  
Waga precyzyjna 5Y.PM  
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
Wagi platformowe 1-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1 HR  
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H  
Wagi WLY do KTP  
Wagosuszarka MA X2.IC.A  
Waga analityczna AS X7  
Waga precyzyjna PS X2  
Waga analityczna AS X2 PLUS  
Wagi PS X7 do KTP  
Waga wielofunkcyjna TMX  
Waga niemowlęca C315.D  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Waga precyzyjna WLC  
Waga precyzyjna PS R2  
Wagi płozowe C315.4P2  
Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H  
Waga precyzyjna WLC X7  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Wagi płozowe  
HX5.EX-1.4P2 C  
Wagi CY10 do KTP  
Wagi PS X2 do KTP  
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Terminal wagowy PUE CY10  
Waga wielofunkcyjna CY10  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H  
Wagosuszarka MA X2.A  
Wagi najazdowe nierdzewne HX5.EX-1.4N  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Terminal wagowy PUE 5  
Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
Wagi platformowe 4-czujnikowe HX5.EX-1.4 C  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z  
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H  
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP  
Platformy HRP EX  
Waga platformowa C315.4  
Susceptometr do pomiaru magnetyzmu  
Wagi paletowe nierdzewne HX5.EX-1.4P H  
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP  
Waga precyzyjna C32.PM  
Wagi automatyczne do kalibracji pipet  
Waga wielofunkcyjna HX7  
Wagi platformowe nierdzewne zagłębiane HX5.EX-1.4 H/Z  
Wagosuszarka MA X7.A  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z

Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO  
Ultra-mikrowaga UYA 5Y  
Wagosuszarka MA 5Y.IC  
Wagi platformowe 1-czujnikowe HX5.EX-1 C  
Wagosuszarka MA R  
Wagi platformowe 1-czujnikowe wodoodporne HX5.EX-1 H  
Waga analityczna AS 5Y  
Automatyczny komparator masy AK-4  
Wagi PS 5Y do KTP  
Automatyczny komparator masy AKM-2  
Waga precyzyjna PS R2.H  
Terminal wagowy PUE HX5.EX  
Wagi HY10.H do KTP  
Wagi platformowe 4-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1.4 H  
Waga precyzyjna WTC  
Waga precyzyjna CY10  
Przewody RS 232, RS 485  
Waga platformowa H315 4C  
Waga osobowa C315.OW  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Waga precyzyjna WLY  
Automatyczny komparator masy UMA  
Wagi kolejkowe H315 2K  
Manualny komparator masy APP 5Y.KO  
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H  
Robotyczne komparatory masy  
Komparatory do pomiaru gęstości  
Waga precyzyjna WLC C/2  
Mikrowaga MYA 5Y  
Wagi inwentarzowe H315 4I.S  
Waga precyzyjna PS R1  
Waga analityczna XA 5Y  
Wagosuszarki MA X2.A  
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB  
Przewód USB (waga – drukarka)  
Waga analityczna AS R2 PLUS  
Terminal wagowy PUE C32  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Terminal wagowy PUE HX7  
Manualny komparator masy HRP 5Y.KO  
Waga precyzyjna PS 5Y  
Wagi pocztowe do paczek  
Wagi dynamiczne DWR/H  
Automatyczne Próżniowe Komparatory Masy  
Wagosuszarka PMV 5Y  
Wagi paletowe  
HX5.EX-1.4P C  
Manualny komparator masy XA 5Y.KO  
Wagi dynamiczne DWM HPX  
Manualny komparator masy HRP 5Y.KB  
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Robotyczny System Wagowy RMC F  
Terminal wagowy PUE C315  
Robotyczny System Wagowy RB F  
Terminal wagowy PUE HY10  
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO  
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
Wagi etykietujące  
Wagi dynamiczne DWM H2  
Wagi sortujące DWM/HPS  
Waga łóżkowa C315.4B  
Terminal wagowy PUE H315  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P  
Nano-komparator NANO.AK-4.500.5Y  
Wagi dynamiczne DWM  
Wagi dynamiczne DWT/RC/HY

Waga osobowa C315.O  
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD  
Waga precyzyjna PS X7  
Wagi WPY do KTP  
Waga analityczna XA 5Y.A  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
Wagi paletowe C315.4P

Waga krzeselkowa C315.K  
Wagi rolkowe  
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S  
Wagi kolejkowe nierdzewne H315  
Automatyczny System Wagowy AK-6 5Y.F  
Waga łózkowa najazdowa C315.8B  
Drukarki paragonowe