



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,YNJ

## THB W Sensör



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Temperature readability [d]	0,01 °C
Temperature measurement accuracy	±0,1
Haberleşme arayüzü	USB 2.0
Measured temperature range	+5 – +45 °C
<b>Fiziksel parametreler</b>	
Sensor unit dimensions	ø8×156 mm
<b>Metrolojik parametreler</b>	
Temperature readability	0,01 °C



### İle uyumlu

XA 5Y.M.A.P Mikro Teraziler  
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi  
MYA 5Y.F filtreleri için Mikro Terazi  
AS X7 Analitik Teraziler

Robotik kütle komparatör  
Yoğunluğu ölçmek için kütle komparatörü  
MYA 5Y Mikro Terazi  
XA 5Y Analitik Terazi

PS X2 Hassas Teraziler  
AS X2 PLUS Analitik Teraziler  
XA 5Y.M.A Mikro Teraziler  
Manyetizmayı ölçmek için susceptometre  
PS X7 Hassas Teraziler  
XA 5Y.A Analitik Terazi  
WAY 5Y.KO Manuel kütle komparatörü  
AS 5Y Analitik Teraziler  
AK-4 Otomatik Komparatör Teraziler  
AKM-2 Otomatik Komparatör Teraziler  
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F  
UMA Otomatik Komparatör Teraziler  
APP 5Y.KO Manuel kütle komparatörü

5Y.PM.KB Manuel kütle komparatörü  
HRP 5Y.KO Manuel kütle komparatörü  
PS 5Y Hassas Teraziler  
Pipet Kalibrasyonu için İş İstasyonu  
Otomatik Vakumlu Komparatör Terazileri  
XA 5Y.KO Manuel kütle komparatörü  
HRP 5Y.KB Manuel kütle komparatörü  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
XA 5Y.M Mikro Teraziler  
UYA 5Y.KO Manuel kütle komparatörü  
Nano-Komparatörü NANO.AK-4.500.5Y  
XA 5Y.M.A.S Mikro Teraziler

## Yazılım

• THB-R [WX-010-0122]