



## Termobilancia MA 210.R.NS

More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,YQF](http://radwag.com/it/info,w1,YQF)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### funzioni



Autotest



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Drying modes



Samples drying



Moisture content analysis



Dry mass determination

### Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	210 g
Accuratezza	1 mg
Intervallo di tara	-210 g
Calibrazione	external
Pesata massima	210 g
Modulo riscaldante	metal heater
Ripetibilità del contenuto di umidità	+/-0,05% (sample ~ 2g), +/-0,01% (sample ~ 10g)

<b>Parametri metrologici</b>	
Moisture content readability	0,001%
Intervallo di temperatura di essiccazione	Max 160 °C
<b>Parametri fisici</b>	
Sistema di livellamento	manual
Display	LCD (backlit)
Altezza massima campione	20 mm
Dimensioni del piatto di pesata	ø90, h= 8 mm
Dimensioni del pacco	476x381x346 mm
Peso netto	4,8 kg
Peso lordo	6,3 kg
<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 43
<b>Caratteristiche operative</b>	
Modalità display	%MC, %DC, %ATRO MC, %ATRO DC, g, g/kg MC, g/kg DC, -%MC
Modo di essiccazione	4 drying profiles (standard, fast, step, mild)
Opzione di auto spegnimento	4 modes (automatic, manual, time-defined, user-defined)
Funzioni addizionali	sample traceability
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	RS2321, USB-A, USB-B, Wi-Fi
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	100V – 120V AC 50/60Hz or 200V-240V AC 50/60Hz
Consumo di energia	4 W
Potenza del modulo riscaldante	450 W
<b>Environmental conditions</b>	
Temperatura di lavoro	+10 ÷ +40 °C
<b>SOP - Test metrologici</b>	
Mass indication control	External mass standard 50 g, 100 g, 200 g (depending on the type of moisture analyzer)
Mass indication control	External mass standard 50 g, 100 g, 200 g (depending on the type of moisture analyzer)
Calibrazione interna	For .IC models only, GLP report
Calibrazione esterna	For all models, GLP report
Controllo della temperatura di essiccazione	One- or two-point, depending on the drying profile (equipment: GT105k-12/Z Control Thermometer)
Controllo delle letture di umidità	Certified MV Test Set
<b>Calibrazione</b>	
Interna / Esterna calibrazione	Depending on the type of moisture analyzer, GLP report
Calibrazione della temperatura di essiccazione	Three-point adjustment at defined temperatures, programmable values (equipment: GT105k-12/Z Control Thermometer)

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori

Tavoli antivibranti  
Accessori per termobilance  
Lettore di codici a barre

Stampanti di ricevuta  
Cavo seriale RS 232, RS 485  
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

## Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

## Device dimensions

