













More information on the website  
radwag.com/pl/info,w1,YRV

# Waga CY10.12/30.F1.K.M2.KTP



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje

-  Dozowanie
-  Odchyłki procentowe
-  Liczenie sztuk
-  Zatrask maksymalnego wskazania
-  Receptury
-  Sensory podczerwieni
-  Ważenie zwierząt
-  Statystyczna kontrola jakości
-  Kontrola Towarów Paczkowanych
-  Wi-Fi

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	12 / 30 kg
Obciążenie minimalne [Min]	100 / 250 g
Dokładność odczytu [d]	2 / 5 g
Działka legalizacyjna [e]	2 / 5 g
Zakres tary	-30 kg
Czas stabilizacji	3 s
Adiustacja	zewnętrzna

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	II
Parametry fizyczne	
System poziomowania	manualny
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Długość przewodu	1 m
Wymiar szalki	300×300 mm
Wymiary opakowania	570×390×170 mm
Masa netto	6,2 kg
Masa brutto	7 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Obudowa	Metal + ABS
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waga: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+15 – +30 °C
Temperatura przechowywania	-25 – +70 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 80% RH bez kondensacji

\*Pobór mocy zależy od konfiguracji terminala oraz ilości i rodzaju podłączonych urządzeń zewnętrznych.

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



## Akcesoria

### MediaBox

Platformy stalowe malowane proszkowo  
Platformy malowane proszkowo HRP  
Tagi RFID  
Zasilacze  
Moduły dodatkowych platform  
Platformy stalowe malowane proszkowo

### Platformy w obudowie plastikowej

Ostonki ochronne do wag  
Drukarki etykiet  
Drukarki paragonowe  
Czytnik linii papilarnych  
Konwerter RS 232 - USB  
Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- E2R Ewidencja [WX-010-0038]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

- E2R KTP [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

# Wymiary urządzenia

