

Bilancia multifunzione HX7.60.HR4

WP-122-0040





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Display

Replaceable unit



ALIBI Memory

Specifiche

Parametri metrologici		
Portata massima [Max]	60 kg	
Portata minima [Min]	400 g	
Divisione [d]	20 g	
Intervallo di verifica della bilancia [e]	20 g	
Campo di tara	-60 kg	
Massima leggibilità per bilance non verificate	2 g	
Classe OIML	III	
Parametri fisici		

7" graphic colour

Parametri fisici	
	500×500 mm
Dimensione piatto	
Dimensioni del pacco L x P x A	610×610×550 mm
Peso net	20,8 kg
Peso lordo	25,1 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 67 / 69 construction, IP 68 / 69 cell, IP 66 / 67 / 69 terminal
Tastiera	membrane
Costruzione	Stainless steel AISI316
Materiale da pesata	Stainless steel AISI316
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Interfacce opzionali	USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Massimo assorbimento elettrico	25 W
Alimentatore opzionale	12 - 24 V DC
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 - +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 - +50 °C
Umidità relativa	10% - 80% RH no condensation
Indicatore	PUE HX7
Numero di pulsanti	22
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	2



Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Banco a rulli
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
Display
Alimentatore
Cavo seriale RS 232, RS 485
cavo USB (connessione bilance - stampanti)
cavi IN/OUT

stampanti per etichette Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio Tastiera, interruttori esterni USB adatper Stampanti di ricevuta Moduli aggiuntivi della piattaforma RS 232 – USB Converter Moduli aggiuntivi

Software (Additional Fee)


- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]

Lettore di codici a barre

• "Alibi Reader" PC Software [WX-010-0114]


- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]


Device dimensions L x P x A



	A1	A2	В
HX7.HR2	250	300	103±3
HX7.HR3	410	410	98±2
HX7.HR4	500	500	155±5
HX7.HR3/5	400	600	155±5
HX7.HR5	600	600	155±5

HR Platform





PUE HX7