



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,YVT

Waga sortująca DWM 1500 HPS



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	1500 g
Obciążenie minimalne [Min]	20 g
Dokładność odczytu [d]	0,5 g
Zakres tary	-1500 g
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	12" graficzny kolorowy dotykowy
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 65
Konstrukcja	Stal nierdzewna AISI304
Max rozmiar produktu (dł.xszer.)	350×180 mm
Układ wagowy	Moduł magnetoelektryczny
Przenośniki	taśmowe
Przyłącze pneumatyczne	6 bar, złącze samozaciskowe na przewód 12mm

Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	Ethernet, USB, RS232, I / O
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Cechy użytkowe	
Prędkość przenośnika	1,6 m/s
Ilość sortów	6 lub 12



Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria

Skanery kodów kreskowych

Drukarki paragonowe

Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]