



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,YZ1](http://radwag.com/de/info,w1,YZ1)

# Thermischer Drucker Zebra GK 420d



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Die kompakten Desktopdrucker G-Series der Firma Zebra bieten die höchsten Geschwindigkeiten und Effizienz des Drucks in ihrer Klasse mit einer Breite bis zu 104 mm. Die G-Series-Drucker – von Grundmodell GK™ bis GX™ mit einem breiten Funktionsumfang sind zuverlässige, beständige und flexible Drucklösungen für alle Anwendungen und für jedes Budget. Alle G-Series-Drucker wurden mit besonderer Berücksichtigung der Zuverlässigkeit und Beständigkeit - der Markenmerkmale der Zebra-Produkte - entworfen. Das Modell GK hat den besten Preis-Leistungsverhältnis in der Kategorie der thermischen Desktopdrucker der Grundklasse, GX das Model der höheren Klasse ist mit umfangreichen Funktionen ausgestattet und hat sich bestens in verschiedenen Branchen und Anwendungen bewährt. Wir bieten mit jedem Modell eine kompakte Version zum Thermodruck mit den kleinsten Abmessungen unter allen Desktopdruckern mit einer Druckbreite von 104 mm oder eine Version für Thermo- und Thermotransferdruck mit einem sehr einfachen und zeitsparenden Farbbandladesystem. Alle Modelle unterstützen die Programmiersprachen EPL™ sowie ZPL® und sind mit vielen Schnittstellen für lokale und Netzsysteme ausgestattet, die eine einfache und problemlose Einbindung der G-Series-Drucker mit anderen Drucklösungen der Firma Zebra ermöglichen.

## Kompatibel mit

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
 Multifunktions- Auffahrwaage  
 HX7.4N H rostfrei  
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Waagen WPY für FPVO  
 Multifunktions- Plattformwaage  
 HX7.4 H rostfrei  
 Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
Multifunktionswaage WPY  
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
Multifunktionswaage C32  
Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H  
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
Multifunktionswaage TMX H rostfrei  
Waagen WLY für FPVO  
Multifunktionswaage TMX  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H.LD rostfrei  
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)  
Dynamische Waagen DWT/RC/HYF  
Wägeterminal PUE CY10  
Multifunktionswaage CY10  
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Multifunktionswaagen HY10  
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP  
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP  
Multifunktionswaage HX7  
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO  
Ultra-Mikrowaage UYA 5Y  
Waagen HY10.H für FPVO  
Präzisionswaage CY10  
Staubschuttschrank für Drucker  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Präzisionswaage WLY  
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO  
Mikrowaage MYA 5Y  
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB  
Wägeterminal PUE C32  
Wägeterminal PUE 7.1  
Wägeterminal PUE HX7  
Wägeterminal PUE 5  
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO  
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO  
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
Dynamische Waagen DWM  
Rollenwaagen