



Imprimante thermique Zebra GK 420d



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Les imprimantes stationnaires Zebra de Série G offrent la plus grande vitesse, précision et efficacité de l'impression. Les imprimantes possèdent les fonctions nombreuses grâce auxquelles elles trouvent les vastes applications dans les différentes branches.

Chaque modèle de l'imprimante rend possible le choix de la version de l'impression: thermique ou thermo-transfert. La largeur maximale de l'impression thermique de base est 104 mm.

La construction de l'imprimante thermique ZEBRA GK 420D est solide.

Tous les modèles des imprimantes Zebra de Série G, dès le modèle le plus élémentaire GK au modèle le plus avancé GX avec la plus grande nombre de fonctions, garantissent la plus haute qualité du travail pour un prix raisonnable.

Toutes les imprimantes ZEBRA sont équipées de systèmes de communication EPL™ et ZPL® et beaucoup d'interfaces pour les systèmes personnels, locaux et de réseau qui facilitent la collaboration des imprimantes avec d'autres appareils, par exemple avec des balances.

Nous ajoutons un câble d'alimentation à l'imprimante.

Compatible avec

Balance multifonctionnelle inoxydable HX7 H
Multifonctionnelle balance à rampe inoxydable HX7.4N H
Balance multifonctionnelle à plateforme HX7.4C
Balance multifonctionnelle HX7 HR
Balance multifonctionnelle WPY
Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P
Balance multifonctionnelle C32
Balance à haute résolution inoxydables HY10.HRP.H
Microbalance pour filtres MYA 5Y.F
Pèse-Poutres multifonctionnelles inoxydables HX7.4P2 H
Balance multifonctionnelle inoxydable TMX H
Balances WLY pour CPP
Balance multifonctionnelle TMX
Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydables HX7.4N H.LD
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
Balances dynamiques DWT/RC/HYF
Terminal de pesage PUE CY10
Balance multifonctionnelle CY10
Pèse-Palette multifonctionnelles inoxydables HX7.4P H
Balance multifonctionnelle HY10
Balance multifonctionnelle inoxydable HY10 H
Balance à haute résolution HY10.HRP
Balance à haute résolution PUE 7.1.HRP
Balance multifonctionnelle HX7
Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrée HX7.4 H/Z

Balances WPY pour CPP
Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrées HX7.4 H
Pèse-Poutres multifonctionnelles HX7.4P2
Comparateur manuel de masse WAY 5Y.KO
Ultra-Microbalance UYA 5Y
Balances HY10.H pour CPP
Balance de précision CY10
Boîtes anti-poussières pour imprimantes
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F
Balance de précision WLY
Comparateur manuel de masse APP 5Y.KO
Microbalance MYA 5Y
Comparateur manuel de masse 5Y.PM.KB
Terminal de pesage PUE C32
Terminal de pesage PUE 7.1
Terminal de pesage PUE HX7
Terminal de pesage PUE 5
Comparateur manuel de masse XXA 5Y.KO
Comparateur manuel de masse UYA 5Y.KO
Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F
Balance étanche de rampe H315 H
Pèse-Palette multifonctionnelles HX7.4P
Balances dynamiques DWM
Balances à rouleaux