



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,YZ5

Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.32.HRP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Wägebereich [Max] | 32 kg |
| Min. Belastung | 5 g |
| Vorlast | 4 kg |
| Zifferschritt [d] | 0,1 g |
| Tarierbereich | -32 kg |
| Wiederholbarkeit | 0,1 g |
| Linearität | ±0,3 g |
| Stabilisierungszeit | 2 s |
| Justierung | intern (automatisch) |
| Physikalische Parameter | |
| Display | 5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen |
| Waagschale | 360×280 mm |
| Abmessungen des Geräts | 360×313×170 mm |
| Verpackungsgröße | 560×473×360 mm |
| Nettogewicht | 24,7 kg |

| Physikalische Parameter | |
|------------------------------|--|
| Bruttogewicht | 28,7 kg |
| Konstruktion | |
| Schutzart | IP 66 / 67 Konstruktion, IP 43 Messgerät |
| Konstruktion | Aluminium |
| Waageschale | Edelstahl AISI304 |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Schnittstellen | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang), Wi-Fi |
| Elektrische Parameter | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | +10 – +40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15% – 80% |

Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.
Relative Luftfeuchtigkeit unter nicht kondensierenden Bedingungen.
Stabilisierungszeit unter optimalen Umgebungsbedingungen.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör

Displays
 Transponderkartenleser
 Netzkabel (Waage – Ethernet)
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
 Antivibrationstische

Barcode-Scanner
 Etikettendrucker
 Thermische Drucker
 Modul für zusätzliche Wägeplattformen
 Konverter RS 232 – USB

Software

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Evidenz [WX-010-0038]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Abmessungen des Geräts



| Scale type | A1 | A2 | H |
|------------------------|------|------|-------|
| PUE7.1.16 - 32.HRP | 360 | 280 | 139±3 |
| PUE7.1.62 -120.HRP | 500 | 500 | 175±3 |
| PUE7.1.150 - 300.HRP | 800 | 600 | 175±3 |
| PUE7.1.300.1 -1100.HRP | 1000 | 800 | 175±3 |
| PUE7.1.2000.HRP | 1250 | 1000 | 175±3 |

dimensions in mm