



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,Z07

## Modulo di comunicazione IM01.EX-3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Foglio di calcolo

Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / IP 68 (1,5m)
Struttura	aluminum
Certificazione ATEX	II (2)G [Ex ib] IIC Gb II (2)D [Ex ib] IIIC Db
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, USB, 4IN / 4OUT, Ethernet, 12 IN / 12 OUT (digital)
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Massimo assorbimento elettrico	10 W
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	-10 ÷ +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ÷ +60 °C
Umidità atmosferica	10% ÷ 85% RH no condensation

## Parametri fisici

Device dimensions	222×146×81 mm
Peso netto	1,9 kg
Peso lordo	2,5 kg



## Compatibile con

Supporti di pesata in acciaio inox HX5.EX-1.4P2 H  
Piattaforme in esecuzione waterproof HX5.EX-1 HR  
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
Supporti di pesata HX5.EX-1.4P2 C  
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX5.EX-1.4N  
Bilancia a piattaforma HX5.EX-1.4 C  
Bilancia pesa pallet in acciaio inox HX5.EX-1.4P H  
Bilancia a piattaforma in acciaio inox versioni con base a compasso HX5.EX-1.4 H/Z  
Piattaforme a singola cella di carico HX5.EX-1 C

Piattaforme in esecuzione waterproof HX5.EX-1 H  
Terminale di pesata PUE HX5.EX  
Bilancia a piattaforma in acciaio inox HX5.EX-1 HR  
Cavo seriale RS 232, RS 485  
cavi IN/OUT  
Bilancia pesa pallet HX5.EX-1.4P C  
USB adapter  
cavo USB (connessione bilance - stampanti)  
RS 232 – USB Converter

## Device dimensions



IM01.EX