



TMX 19R.60.H5.K Çok Fonksiyonlu Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|---|--------------------------------|
| Maksimum yük [Max] | 60 kg |
| Minimum yük [Min] | 400 g |
| Okuma up doğruluğu [d] | 20 g |
| Dara aralığı | -60 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 2 g |
| OIML sınıfı | III |
| Fiziksel parametreler | |
| Display | 19" graphic colour touchscreen |
| Tartım kefi boyutları | 600x600 mm |

| Fiziksel parametreler | |
|--------------------------|---|
| Kontrol cihazı boyutları | 590×430×240 mm |
| Ambalaj boyutları | 710×710×570 mm |
| Kablo uzunluğu | 2,5 m |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 68 construction, IP 68 (1h max)/69 indicator |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetic), Profibus DP (operation mode: slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×ports M12 8P or 2×cables fed through the cable gland) |
| Opsiyonel arayüzler | harici tuşlar PRINT - terminal with 4IN/4OUT (M12 8P connector) is required, İlave tartı platformu modülü - max. 3 pcs, metrological parameters as in the main weighing platform |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Güç tüketimi | 45 W |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | 0 ÷ +40 °C |
| Atmosferik nem | 10% ÷ 85% RH no condensation |



Extra payment for verification



Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)
Transponder kart okuyucular
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)
RS 232 cables (scale - Ethernet)
Display
RS 232, RS 485 cables
Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı
Modülleri ek platformları
USB adaptör
Fiş yazıcı
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)
RS 232 – USB Converter

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]