



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,Z8X

Balance dynamique DWT/RC 150/HP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	150 kg
Capacité minimale [Min]	1 kg
Précision de lecture	50 g
Étendue de tare	-150 kg
Paramètres physiques	
Afficheur	15,6" ou 19" couleurs écran tactile
Construction	
Degré de protection	IP 66/67
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 ÷ +40 °C
Utilitaire features	
Vitesse de convoyeur	0,1 - 0,5 m/s



Extra payment for verification

Accessoires

Afficheurs

Lecteurs de cartes à transpondeur

Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)

Lecteurs de code-barres

Imprimantes d'étiquettes

Câbles RS 232, RS 485

Claviers, manipulateurs

Adapteur USB

Imprimante de tickets de caisse

Câble USB (balance – imprimante)

Software

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]