



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,ZB0](http://radwag.com/fr/info,w1,ZB0)

# Comparateur de masse automatique UMA 1000.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plage d'étalonnage	100 g ÷ 1000 g
E2 Plage d'étalonnage	10 g ÷ 1000 g
F1 Plage d'étalonnage	10 g ÷ 1000 g
F2 Plage d'étalonnage	10 g ÷ 1000 g
Capacité maximale [Max]	1060 g
Précision de lecture	0,005 mg
Répétabilité standard [5% Max]	8 µg
Répétabilité standard [Max]	12 µg
Répétabilité admissible	20 µg
Excentricité (pour la charge examinée)	0 mg
Étendue d'équilibrage électrique	-10 g ÷ +60 g
Temps de stabilisation	30 s
Ajustage	externe
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile

Paramètres physiques	
Kit de poids	18
Dimension du plateau	ø48 mm
Dimensions d'unité de pesage	700×585×720 mm
Dimensions de terminal de lecture	460×250×195 mm
Dimensions de colis	1200×1000×1200 mm
Masse nette	116 kg
Masse brute	206 kg
Poids internes de lest	automatiques
Poids externes de lest	-

Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz

Conditions environnementales	
Température du travail	+15 ÷ +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Humidité relative d'air	40% – 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5%/12h (3%/4h)

**Répétabilité** est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe E1.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires

Tag RFID  
Tables antivibratoires  
Modules complémentaires  
Écran de protection anti-poussière  
Lecteurs de code-barres  
Câbles RS 232, RS 485


THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales  
Imprimante de tickets de caisse  
Lecteur d'empreintes digitales  
Câbles RS 232, RS 485  
Câbles RS 232 (balance – imprimante)

## Software



• RAD Key [WX-010-0005]  
• Système RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]


## Dimensions d'appareil



UMA-100, UMA-1000



UMA-control unit



UMA-5

