



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,ZB0

Comparatore di massa automatico UMA 1000.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
E1	100 – 1000 g
E2	10 – 1000 g
F1	10 – 1000 g
F2	10 – 1000 g
Portata massima [Max]	1060 g
Divisione [d]	0,005 mg
Ripetibilità standard [5% Max]	8 µg
Ripetibilità standard [Max]	12 µg
Ripetibilità consentita	20 µg
Carico decentrato (verifica)	0 mg
Intervallo di compensazione elettrica	-10 g – +60 g
Tempo di stabilizzazione	30 s
Calibrazione	external
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen

Parametri fisici	
Dimensione piatto	ø48 mm
Dimensioni del sistema di pesatura	700×585×720 mm
Controlling device dimensions	460×250×195 mm
Dimensioni del pacco	1200×1000×1200 mm
Peso netto	116 kg
Peso lordo	206 kg
Peso supplementare interno	automatic
Peso supplementare esterno	-
Posizionamento nel magazzino	18

Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz

Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Velocità di variazione della temperatura	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidità relativa	40% – 60%
Velocità di variazione della umidità relativa	±5% / 12 h (3% / 4 h)

La ripetibilità è espressa come deviazione standard calcolata per 6 cicli di misurazione ABBA, determinata sperimentalmente nelle condizioni ambientali specificate nel documento OIML R111 (Tabella C.1) per la calibrazione di standard di Classe E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Tag RFID
Tavoli antivibranti
Moduli aggiuntivi
Capottina protettiva per bilance
Lettore di codici a barre
Cavo seriale RS 232, RS 485


THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali
Stampanti di ricevuta
Lettore di impronte digitali
Cavo seriale RS 232, RS 485
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software



- RAD Key [WX-010-0005]
- Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]


Device dimensions



UMA-100, UMA-1000



UMA-control unit



UMA-5

