



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,ZE3

HRP 2000.5Y.KO Ktle Karşılařtırıcı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1 kalibrasyon aralıđı	-
E2 kalibrasyon aralıđı	-
F1 kalibrasyon aralıđı	-
F2 kalibrasyon aralıđı	2000 kg
M1 kalibrasyon aralıđı	500 – 2000 kg
M2 kalibrasyon aralıđı	200 – 2000 kg
Maksimum yk [Max]	2100 kg
Okuma iinđruluđu [d]	2 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	2,5 g
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	5 g
Permissible repeatability	10 g
Eksantriklik (test edilmiř yk)	1d / 1 mm
Elektrik kompanzasyon aralıđı	0 – 2100 kg
Kararlılık sresi	10 s
Ayarlama	dahili (otomatik)

Fiziksel parametreler

Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	1250×1000 mm
Ambalaj boyutları	1250×1500×613 mm
Net ağırlık	530 kg
Net ağırlık	530 kg
Brüt ağırlık	665 kg
Brüt ağırlık	665 kg
Recommended load speed	0,3 m/min
Maximum permissible load speed	0,6 m/min

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
--------------------	--

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±1 °C / 12 h
Atmosferik nem	40% – 60%
Atmosferik nem değişim hızı	±5% / 4 h

Tekrarlanabilirlik, Sınıf F2 standartlarının kalibrasyonu için OIML dokümanı R111'de (Tablo C.1) belirtilen çevresel koşullar altında deneysel olarak belirlenen 6 ABBA ölçüm döngüsü için hesaplanan standart sapma olarak ifade edilir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

RFID etiketleri
Ek modüller
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi

RS 232, RS 485 cables
Fiş yazıcı
Tartım terminalleri için tutucular
Parmak izi okuyucu

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Cihaz boyutları



Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm