



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,ZEA](https://radwag.com/fr/info,w1,ZEA)

## Plateforme PL 3/6/D2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	3 / 6 kg
Précision de lecture	2 g
Construction	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	matière ABS
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	195×195 mm
Dimensions de colis	530×310×150 mm
Masse nette	2,7 kg
Masse brute	3,6 kg


**Précision de lecture** - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.

## Accessoires



Balances CY10 pour CPP  
 Terminal de pesage PUE CY10  
 Balance multifonctionnelle CY10  
 Terminal de pesage PUE 5  
 Balance de précision CY10

Terminal de pesage PUE C32  
 Terminal de pesage PUE 7.1  
 Terminal de pesage PUE HX7  
 Terminal de pesage PUE HY10  
 Convertisseur RS 232 – USB


## Dimensions d'appareil




PL/D2




PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3



PL/H  
PL/HR



Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm