



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,ZEA

Platformlar PL 3/6/D2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	3 / 6 kg
Okuma iinruluėu [d]	2 g
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	ABS plastik
Tartım kefesi	Paslanmaz elik AISI304
Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	195x195 mm
Ambalaj boyutları	530x310x150 mm
Net aėırlık	2,7 kg
Brüt aėırlık	3,6 kg

Okuma doėruluėu - kullanılan ölçüm transmitterinin parametrelerine baėlı olarak beklenen deėer.





Aksesuarlar



PUK için CY10 terazileri
PUE CY10 tartım terminali
CY10 Çok Fonksiyonlu Teraziler
PUE 5 tartım terminali
CY10 Hassas Teraziler

PUE C32 tartım terminali
PUE 7.1 tartım terminali
PUE HX7 tartım terminali
PUE HY10 tartım terminali
RS 232 – USB Converter


Cihaz boyutları




[PL/D2](#)



[PLC/F1](#)



[PLC/C2](#)
[PLC/C3](#)



[PL/H](#)
[PL/HR](#)

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm