




More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,ZG4

## HX7.4.600.H6/Z

# 多機能ステンレス製プラットフォームはかり（ピット設置タイプ）

WP-226-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## データシート

| 計測パラメータ           |         |
|-------------------|---------|
| 最大ひょう量 [Max]      | 600 kg  |
| 最小荷重              | 4 kg    |
| 最小表示 [d]          | 200 g   |
| 法定計量時の単位 [e]      | 200 g   |
| 風袋範囲              | -600 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性（目量） | 50 g    |
| OIMLクラス           | III     |

| 物理的パラメータ       |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| ディスプレイ         | 7" セル サンプル                                    |
| ケーブル長          | 3 m                                           |
| 計量皿寸法          | 800×800 mm                                    |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ   | 1000×1000×530 mm                              |
| 正味重量           | 75,7 kg                                       |
| 総重量            | 101,3 kg                                      |
| 工事中            |                                               |
| 保護クラス          | IP 66 / 69 ステンレススチール, IP 66 / 67 円筒形          |
| キーパッド          | カーボンファイバー                                     |
| 工事中            | いいえ AISI304                                   |
| 通信インターフェース     |                                               |
| 通信インターフェース     | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU |
| オプションのインターフェース | 分                                             |
| 電気的パラメータ       |                                               |
| 電源             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                       |
| 消費電力 max.      | 25 W                                          |
| オプションの電源       | 12 – 24 V DC                                  |
| 環境条件           |                                               |
| 動作温度           | -10 – +40 °C                                  |
| 保管温度           | -10 – +50 °C                                  |
| 相対湿度           | 10% – 80% RH 温度における                           |
| インジケータ         | PUE HX7                                       |
| ボタンの数          | 22                                            |
| 使用上の特徴         |                                               |
| プラットフォームの最大数   | 2                                             |



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
 ディスプレイ  
 電源アダプタ  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 USB cable (はかり - プリンタ)  
 IN/OUT ケーブル  
 バーコードスキャナ


ラベルプリンタ  
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
 キーパッド、外部スイッチ  
 USBアダプタ  
 レシートプリンタ  
 追加計量プラットフォームモジュール  
 RS 232 – USB コンバータ  
 追加モジュール

## ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]  
 • Label Editor R02 [WX-010-0094]  
 • R-Lab [WX-010-0080]


• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Alibi Reader [WX-010-0114]  
 • Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



| Typ wagi    | A1   | A2   | B     |
|-------------|------|------|-------|
| HX7.H6/Z    | 800  | 800  | 88±2  |
| HX7.H7/Z    | 1000 | 1000 | 88±2  |
| HX7.H8/Z    | 1200 | 1200 | 88±2  |
| HX7.H8/Z*   | 1200 | 1200 | 111±2 |
| HX7.H 8/9/Z | 1200 | 1500 | 88±2  |
| HX7.H8/9Z*  | 1200 | 1500 | 111±2 |
| HX7.H9/Z    | 1500 | 1500 | 88±2  |
| HX7.H9/Z*   | 1500 | 1500 | 111±2 |
| HX7.H10/Z   | 1500 | 2000 | 111±2 |
| HX7.H10/Z** | 1500 | 2000 | 166±2 |

wymiar podawany w mm  
 dimensions in mm  
 \* dla Max ≥ 3000  
 \*\*Max ≥ 3000 dla Max ≥ 6000  
 \* Max ≥ 6000



PUE HX7