



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,ZIU

Dynamische Waage DWM 1500



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	1500 g
Min. Belastung	4 g
Ziffernschritt [d]	0,2 g
Eichwert [e]	0,2 g
Tarierbereich	-1500 g
Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage	0,2 g
Erweiterter Ziffernschritt	0,01 g
OIML-Klasse	XIII (1), Y (a)
Physikalische Parameter	
Display	12" grafisch farbiger Touch-Screen
Konstruktion	
Schutzart	IP 55, IP 65
Tastatur	Touchscreen
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl / Edelstahl

Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	Ethernet, USB, RS232, I / O
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+5 ÷ +40 °C
Besonderheiten	
Geschwindigkeit Förderband	1,6 m/s



Extra payment for verification

Zubehör

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
 Barcodescanner
 Etikettendrucker
 Tunneldetektoren
 Kabel RS 232, RS 485

Tastaturen, Taster
 USB-Adapter
 Thermische Drucker
 USB-Kabel (Waage – Drucker)

Software

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]