




C315.60/150.OK-1 パーソナルスケール

WM-004-1029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	60 / 150 kg
最小表示 [d]	20 / 50 g
風袋範囲	-150 kg
OIMLクラス	III

物理的パラメータ

ディスプレイ	4,3" LCD (構造)
ケーブル長	2,5 m
梱包寸法 幅x奥行x高さ	500×420×160 mm
正味重量	6,5 kg

物理的パラメータ	
総重量	8 kg
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
電气的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz オプション
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	8 フィルター用
環境条件	
動作温度	0 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 最大距離



Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル
ディスプレイ
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 – イーサネットコンバータ


AP2-1 電流ループユニット
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 – USB コンバータ
RS 232 – RS 485 コンバータ
レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)



• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R-Panel [WX-010-0187]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]



デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



C315.OW



C315.OR



C315.OK

