



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,ZLF

C315.60/150.OK-1 Kişisel Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	60 / 150 kg
Okuma için doğruluğu [d]	20 / 50 g
Dara aralığı	-150 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	LCD (aydınlatma ile)
Kablo uzunluğu	2,5 m
Ambalaj boyutları	500×420×160 mm
Net ağırlık	6,5 kg

Fiziksel parametreler

Brüt ağırlık 8 kg

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü RS232

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya

Maksimum güç tüketimi 5 W

Batarya ile çalışma süresi için 8 saat

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı 0 – +40 °C

Atmosferik nem 10% – 85% RH yoğunlaşma yok

MDR yönetmelikleri kapsamında, bu tartı tıbbi bir cihaz değildir.



Extra payment for verification

Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Display
Display
RS 232, RS 485 cables
RS 232 – Ethernet Converter

AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
RS 232, RS 485 Kabloları
RS 232 – USB Converter
RS 232 – RS 485 Converter
Fiş yazıcı

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]




Cihaz boyutları



C315.OW



C315.OR



C315.OK