




More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,ZR3](https://radwag.com/it/info,w1,ZR3)

# Basamento H315.4.6000.C11



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	6000 kg
Portata minima [Min]	40 kg
Divisione [d]	2 kg
Campo di tara	-6000 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	500 g
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Display	LCD (backlit)
Dimensione piatto	2000×2000 mm

Parametri fisici	
Altezza della piattaforma	160 ±10 mm
Dimensioni del pacco	2100×2100×600 mm
Mass scala con indicatore	350 kg
Lunghezza del cavo	3 m
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 68 (1h max)/69 terminal
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB
Interfacce opzionali	RS232 or RS485 or 4IN/4OUT or Ethernet or analog output 4-20 mA
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore opzionale	internal rechargeable battery
Tempo operativo delle batterie	max 7h
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 ÷ +40 °C
Umidità relativa	10% ÷ 85% RH no condensation



Extra payment for verification



## Accessori

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Telaio per affondare il peso nel terreno  
 Display  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Rampe  
 RS 232 – Ethernet Converter  
 USB adatper

Stampanti di ricevuta  
 AP2-1 Power loop output  
 cavo USB (connessione bilance - stampanti)  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 RS 232 – USB Converter  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 RS 232 – RS 485 Converter

## Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]