



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,ZR5

# CY10.0,6/1,5.D2.K.M3 Çok Fonksiyonlu Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Maksimum yük [Max] | 0,6/1,5 kg |
| Minimum yük [Min]  | 4 g        |

| Metrolojik parametreler  |  |
|--------------------------|--|
| Okuma up doğruluğu [d]   | 0,2/0,5 g                                      |
| Yasallaştırma birimi [e] | 0,2 g  |
| Dara aralığı             | -1,5 kg  |
| Kararlılık süresi        | 2 s  |
| Ayarlama                 | external                                       |
| OIML sınıfı              | III  |
| Fiziksel parametreler    |  |
| Tesviye sistemi          | manuel   |
| Display                  | 10" graphic colour touchscreen                 |
| Tartım kefi boyutları    | 195×195 mm                                     |
| Ambalaj boyutları        | 500×310×150 mm                                 |
| Net ağırlık              | 3,7 kg   |
| Brüt ağırlık             | 4,6 kg   |
| Kablo uzunluğu           | 1 m  |
| Çok kademeli             | YES  |
| Konstrüksiyon            |  |
| IP Sınıfı                | IP 43  |
| Dava                     | steel + ABS                                    |
| Haberleşme arayüzler     |  |
| Haberleşme arayüzü       | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrik parametreleri   |  |
| Güç kaynağı              | 12÷15V DC                                      |
| Güç tüketimi             | 1A   |
| Çevresel koşullar        |  |
| Çalıştırma sıcaklığı     | -10 ÷ +40 °C                                   |
| Depolama sıcaklığı       | -25 ÷ +70 °C                                   |
| Fonksiyonel özellikler   |  |
| Maksimum platform sayısı | max.2  |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

MediaBox  
Platformları celik toz boyalı  
RFID etiketleri  
Güç adaptörü  
Modülleri ek platformları  
Platformları celik toz boyalı  
Ek modüller

Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
Etiket Yazıcısı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Converter  
Fiş yazıcı

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları

