



More information on the website  
radwag.com/fr/info,w1,ZRU

# Balance CY10.3/6.F1.K.M3.CPP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	3 / 6 kg
Capacité minimale [Min]	20 / 40 g
Précision de lecture	1 / 2 g
Échelon de légalisation [e]	1 / 2 g
Étendue de tare	-6 kg
Temps de stabilisation	2 s
Ajustage	externe

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Système de nivellement	manuel
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Longueur de câble	1 m
Dimension du plateau	300×300 mm
Dimensions de colis	500×390×410 mm
Masse nette	6,3 kg
Masse brute	7,1 kg
Construction	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	métal + ABS
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Paramètres électriques	
Alimentation	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Température de stockage	-25 – +70 °C
Multi - étendue	Oui
Utilitaire features	
Nombre maximal de plate-formes desservies	max.2

**Temps de stabilisation** dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accessoires

MediaBox  
 Platesformes en acier pulvérisé  
 Tag RFID  
 Alimentateurs  
 Modules de plateforme supplémentaires  
 Platesformes en acier pulvérisé  
 Modules complémentaires  
 Platesformes dans les boîtiers en plastique  
 Écran de protection anti-poussière

Lecteurs de code-barres  
 Imprimantes d'étiquettes  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Supports, Statifs, bras-supports  
 Lecteur d'empreintes digitales  
 Convertisseur RS 232 – USB  
 Imprimante de tickets de caisse  
 Imprimante de tickets de caisse

## Software

• E2R Pesages [WX-010-0099]

• E2R CPP [WX-010-0051]

- E2R Registre [WX-010-0038]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Dimensions d'appareil

