













More information on the website
radwag.com/it/info,w1,ZRU

Bilancia CY10.3/6.F1.K.M3.CPC



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  Wi-Fi

Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|-----------|
| Portata massima [Max] | 3 / 6 kg |
| Portata minima [Min] | 20 / 40 g |
| Divisione [d] | 1 / 2 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 1 / 2 g |
| Campo di tara | -6 kg |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Calibrazione | external |

| Parametri metrologici | |
|-------------------------------|--|
| Classe OIML | III |
| Parametri fisici | |
| Sistema di livellamento | manual |
| Display | 10" graphic colour touchscreen |
| Lunghezza del cavo | 1 m |
| Dimensione piatto | 300×300 mm |
| Dimensioni del pacco | 500×390×410 mm |
| Peso netto | 6,3 kg |
| Peso lordo | 7,1 kg |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 43 |
| Struttura | steel + ABS |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 – +70 °C |
| Multi scala | YES |
| Caratteristiche operative | |
| Numero massimo di piattaforme | max.2 |

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Accessori

MediaBox

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere

Tag RFID

Alimentatore

Moduli aggiuntivi della piattaforma

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere

Moduli aggiuntivi

Piattaforme con struttura in materiale plastico

Capottina protettiva per bilance

Lettoce di codici a barre

stampanti per etichette

Cavo seriale RS 232, RS 485

Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio

Lettoce di impronte digitali

RS 232 – USB Converter

Stampanti di ricevuta

Stampanti di ricevuta

Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Device dimensions

